

PHILIPS

Lampadina 60 W
A60 E27

Smart LED

Lampadina intelligente bianca
dinamico

Fino a 806 lumen

Semplice plug and play

Controllo vocale o mediante
app



8720169302990



Illuminazione intelligente per i tuoi momenti quotidiani

Le lampadine LED Philips garantiscono una splendida luce bianca calda, una durata eccezionale e un risparmio energetico immediato e notevole. Dal design puro ed elegante, questa lampadina è il sostituto perfetto per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Dimmerabile: Sì
- Finitura lampadina: Smerigliata

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,05 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
- Temperatura del colore: 2700-6500 K
- Luce colorata: Luce bianca regolabile
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di accensione: < 0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 65 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169302990
- EOC: 872016930299000
- Nome prodotto: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 8 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 111 mm
- Lunghezza complessiva: 111 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 25.000
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 8 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 1877820
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
- Numero massimo di accessori: 9999
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169302990
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,09 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 7 cm



Data di rilascio:
2025-09-13
Versione: 0.124

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com