

PHILIPS

Luce a incasso
Sparkle

Luci da incasso

2700K

Nero

Luminosità regolabile



8720169304215



Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Crea l'atmosfera perfetta con i faretti a incasso LED a intensità regolabile Philips. In questo modo, potrai facilmente passare dalla luce brillante di tutti i giorni a tonalità più confortevoli.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Luce LED di qualità elevata

Effetto luminoso

- Fascio mirato e luminoso

Controllo

- Luminosità regolabile

Durata

- Durata ultra prolungata fino a 20.000 ore

In evidenza

Luce LED di qualità elevata



La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione

sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

Fascio mirato e luminoso

Concentra la luce su oggetti, come sul tavolo da pranzo o altre zone interne per attirare l'attenzione su finiture dallo stile particolare.

Luminosità regolabile

Ti permette di cambiare il mood riducendo i livelli di luminosità LED, da una luce bianca brillante a un bagliore accogliente, proprio come le lampade tradizionali.

Durata ultra prolungata fino a 20.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 20.000 ore.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 10.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 64 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Cucina, Soggiorno
- Style: Moderno
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 29 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.8
- Consumo energetico: 5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,118 kg
- Distanza incasso: 20 mm
- Altezza complessiva: 60 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 85 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 350
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Numero di sorgenti luminose: 1



Data di rilascio:
2025-09-03
Versione: 0.204

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com