

# PHILIPS

Luce a incasso Diamond  
Cut UltraEfficient

Ultra efficiente

4000 K

Bianco

8720169308107



## Downlight UltraEfficient: la soluzione a maggior risparmio energetico

Philips ha sviluppato un downlight ultra efficiente con una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, gli sprechi di materiali e il consumo di energia. Con un'incredibile durata di 50.000 ore, di oltre 3 volte superiore rispetto agli equivalenti downlight LED Philips, riduce il consumo energetico del 50%. La soluzione adatta per un pianeta più sostenibile.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

### **Effetto luminoso**

- Diffusore di alta qualità Luce brillante con distribuzione uniforme

### **Materiale e finitura**

- Materiale metallico di alta qualità

# In evidenza

## 5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

## Diffusore di alta qualità Luce brillante con distribuzione uniforme



Il diffusore distribuisce una luce soffusa nelle tue stanze in modo uniforme.

## Materiale metallico di alta qualità



Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 25.000
- Durata nominale: 50.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Uniformità colore: 5 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 155 lm/W

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: UltraEfficient, EyeComfort

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 22 mA

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.35
- Consumo energetico: 2

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Peso netto: 0,08 kg
- Distanza incasso: 0 mm
- Altezza complessiva: 50 mm
- Lunghezza complessiva: 90 mm
- Larghezza complessiva: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 8,0 cm x 8,0 cm

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169308107
- Peso netto: 0,08 kg
- Peso lordo: 0,11 kg
- Altezza: 10,8 cm
- Lunghezza: 10,8 cm
- Larghezza: 5,6 cm

**Service**

- Garanzia: 5 anni

**Specifiche tecniche**

- Diametro: 90 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 310
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Numero di sorgenti luminose: 1



Data di rilascio:  
2025-09-03  
Versione: 0.184

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)