



Illuminazione a LED diretta e duratura con luce di alta qualità

Il passaggio ai tubi LED Philips rappresenta un modo semplice e veloce per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Questo tubo LED Philips è l'ideale per i luoghi in cui è necessaria molta luce.

Luce di qualità elevata

· Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

• Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia subito oltre il 60% di energia sostituendo i tubi fluorescenti esistenti (vietati dalla normativa dell'UE dal 2023).

LED di alta qualità con una durata decennale

• Con una durata di 25.000 ore, puoi ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le tue sorgenti luminose e quindi goderti una perfetta soluzione luminosa per più di 25 anni.

Scegli una semplice alternativa alle vecchie lampadine fluorescenti

· Progettata per funzionare su reattori elettromagnetici.

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Risparmia oltre il 60% di energia rispetto alle lampade fluorescenti Lunga durata di 25.000 ore Compatibile con il reattore elettromagnetico

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

• Uso previsto: Interno

Forma della lampada: T5

Attacco: G5Dimmerabile: No

Finitura lampadina: Smerigliata

· Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

· Altezza: 30,2 cm

· Larghezza: 1,9 cm

Durata

 Numero di cicli di accensione e spegnimento: 200.000

· Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

 Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

Apertura fascio luminoso: 220°

· Indice di resa cromatica (CRI): 80

• Temperatura del colore: 3000 K

· Flusso luminoso nominale: 600 lm

Varie

· EyeComfort: Sì

· Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

• Efficienza: 133 lm/W

Informazioni sulla confezione

• EAN: 8720169308862

• EOC: 872016930886200

Nome prodotto: LED T5 mini 4.5W G5

WH 1CT/12

Consumo energetico

· Fattore di potenza: 0.5

· Tensione: AC 220-240 V

· Wattaggio: 4,5 W

Classificazione di efficienza

energetica (EEL): E

Dimensioni e peso del prodotto

· Lunghezza: 30,2 cm

Specifiche tecniche

• Frequenza: 50-60 Hz

Numero di registrazione EPREL:

1852426

· Compatibilità del ballast: EM

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8720169308862

• Peso netto: 0,06 kg

· Peso lordo: 0,08 kg

· Altezza: 37,5 cm

· Lunghezza: 3,1 cm

· Larghezza: 2,4 cm



Data di rilascio: 2025-05-20 Versione: 0.180

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.