

# PHILIPS

Lampadina 75 W  
A60 E27

LED

4000 K

1055 lm

15000 h



8720169324213



## Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips forniscono una luce bianca fredda, garantiscono una durata eccezionale e un risparmio energetico immediato e significativo. Dal design puro ed elegante, questa lampadina è il sostituto perfetto per le tue lampadine tradizionali opache.

### **Luce di qualità elevata**

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### **Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine**

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

### **Adotta una soluzione sostenibile**

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

# In evidenza

## Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

## Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

## Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Plastica

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,9 cm
- Larghezza: 6 cm

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

**Informazioni ambientali**

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

**Caratteristiche luce**

- Apertura fascio luminoso: 150 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1055 lm

**Varie**

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

**Altre caratteristiche**

- Efficienza: 111 lm/W

**Informazioni sulla confezione**

- EAN: 8720169324213
- EOC: 872016932421300
- Nome prodotto: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: 0.6
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio: 9,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico kWh/1000 h: 10

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Lunghezza: 10,9 cm

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1930255

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169324213
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-05-24  
Versione: 0.206

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)