

# PHILIPS

Lampadina  
Filament ST64 27K


Solare ultra efficiente

2700K

Vetro

Luce Solare

8720169361980



## Durata davvero lunga con lampadina e batterie sostituibili

Lampadina a goccia a energia solare Philips progettata appositamente per apparecchi d'illuminazione per esterni UltraEfficient.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

### **Luce di qualità elevata**

- Luce bianca calda 2700 K

# In evidenza


## Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 15.000 ore. Senza

preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

## Luce bianca calda 2700 K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Trasparente
- Materiale: Vetro

## Durata

- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Elemento centrale: No

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K

## Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Accessori
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Luce solare

## Consumo energetico

- Consumo energetico: 2,5

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,04 kg
- Altezza complessiva: 130 mm
- Lunghezza complessiva: 60 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

#### Service

- Garanzia: 2 anni

#### Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: 500
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: CC 27
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe III -  
Bassissima tensione di sicurezza  
(SELV)
- Numero di sorgenti luminose: 1

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169361980
- Peso netto: 0,04 kg
- Peso lordo: 0,1 kg
- Altezza: 15,5 cm
- Lunghezza: 8,5 cm
- Larghezza: 8,5 cm



Data di rilascio:  
2025-09-17  
Versione: 0.263

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)