

# PHILIPS

Lampadina  
Filament ST64 40K


Solare ultra efficiente

4000 K

Vetro

Luce Solare

8720169362000



## Durata davvero lunga con lampadina e batterie sostituibili

Lampadina a goccia a energia solare Philips progettata appositamente per apparecchi d'illuminazione per esterni UltraEfficient.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

### **Luce di qualità elevata**

- Luce bianca fredda 4000K

# In evidenza

## Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 15.000 ore. Senza

preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

## Luce bianca fredda 4000K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce bianca fredda a 4000 K.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Trasparente
- Materiale: Vetro

## Durata

- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Elemento centrale: No

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K

## Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Accessori
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Luce solare

## Consumo energetico

- Consumo energetico: 2,5

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,04 kg
- Altezza complessiva: 130 mm
- Lunghezza complessiva: 60 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

#### Service

- Garanzia: 2 anni

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto:  
8720169362000
- Peso netto: 0,04 kg
- Peso lordo: 0,1 kg
- Altezza: 15,5 cm
- Lunghezza: 8,5 cm
- Larghezza: 8,5 cm

#### Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: 500
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: CC 27
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe III -  
Bassissima tensione di sicurezza  
(SELV)
- Numero di sorgenti luminose: 1



Data di rilascio:  
2025-09-17  
Versione: 0.265

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)