

PHILIPS

Palo da terra/Luci per vialetti Blaise 1,5 W

Solare ultra efficiente

3000 K

Antracite

Agganciabile; sensore; solare; impermeabile



8720169362109



L'illuminazione da giardino a energia solare a lunga durata per tutte le stagioni

Philips ha sviluppato una luce LED a energia solare per esterni ultra efficiente con una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, gli sprechi di materiali e il consumo di energia. Con un'incredibile durata di 50.000 ore, dura più di 5 volte in più rispetto alle equivalenti luci a LED Philips per esterni. La soluzione migliore per un pianeta più sostenibile.

Facile installazione

- Nessuna necessità di cablaggio

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore

Di prima qualità

- Design durevole con il rivestimento PowerShield

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

8720169362109

Caratteristiche speciali

- Luce a doppia luminosità

Luce di qualità elevata

- Luce bianca brillante 3000 K

In evidenza

Nessuna necessità di cablaggio



Questa lampada è alimentata interamente da energia solare. Non è necessario alcun cablaggio, il che rende queste luci facili da posizionare e riposizionare ovunque nel giardino o in un'altra area esterna.

Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore



Un sistema di illuminazione LED affidabile di alta qualità dura fino a 50.000 ore. Puoi stare tranquillo sapendo che non dovrà preoccuparti della manutenzione per anni, mentre puoi godere della luce d'atmosfera perfetta nella tua casa.

Design durevole



Protetto da PowerShield Per mantenere le tue luci esterne in ottime condizioni, utilizziamo un rivestimento in polvere ad alte prestazioni progettato da Interpon, un marchio AkzoNobel. Più resistente delle vernici tradizionali, protegge da sbiadimento, graffi, ammaccature e ruggine per una bellezza e prestazioni durature.

IP44: adatto a ogni condizione climatica




Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Luce a doppia luminosità

Crea un ambiente flessibile e accattivante con la funzione a doppia luminosità. La luce si attenua quando è inattiva e si illumina automaticamente quando sono presenti persone, offrendo il giusto livello di luce ogni volta che ne hai bisogno.

Luce bianca brillante 3000 K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce bianca brillante a 3000 K.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: Sì
- Energia solare: Sì
- Elemento centrale: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 120 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Pali da terra/Luci per vialetti
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive:
Collegabile, Sensore, Luce solare, Impermeabile

Consumo energetico

- Consumo energetico: 1,5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,53 kg
- Altezza complessiva: 690 mm
- Lunghezza complessiva: 120 mm
- Larghezza complessiva: 120 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 250/20
- Colore della luce: 3000
- Tensione di rete: DC 4
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile: No

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169362109
- Peso netto: 0,53 kg
- Peso lordo: 0,81 kg
- Altezza: 37,5 cm
- Lunghezza: 14,5 cm
- Larghezza: 18,5 cm



Data di rilascio:
2025-09-17
Versione: 0.288

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com