

# PHILIPS

## Priettore Tylus 6 W

Solare ultra efficiente

5000 K

Bianco

Sensore; solare; impermeabile



8720169362185



## L'illuminazione da giardino a energia solare a lunga durata per tutte le stagioni

Philips ha sviluppato una luce LED a energia solare per esterni ultra efficiente con una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, gli sprechi di materiali e il consumo di energia. Con un'incredibile durata di 50.000 ore, dura più di 5 volte in più rispetto alle equivalenti luci a LED Philips per esterni. La soluzione migliore per un pianeta più sostenibile.

### Facile installazione

- Nessuna necessità di cablaggio

### Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore

### Di prima qualità

- Materiali di alta qualità

### Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

8720169362185

**Caratteristiche speciali**

- Luce a doppia luminosità
- Sensore di movimento comodo e sicuro

# In evidenza

## Nessuna necessità di cablaggio



Questa lampada è alimentata interamente da energia solare. Non è necessario alcun cablaggio, il che rende queste luci facili da posizionare e riposizionare ovunque nel giardino o in un'altra area esterna.

## Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore



Un sistema di illuminazione LED affidabile di alta qualità dura fino a 50.000 ore. Puoi stare tranquillo sapendo che non dovrai preoccuparti della manutenzione per anni, mentre puoi godere della luce d'atmosfera perfetta nella tua casa.

## Materiali di alta qualità



Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

## IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

## Luce a doppia luminosità

Crea un ambiente flessibile e accattivante con la funzione a doppia luminosità. La luce si attenua quando è inattiva e si illumina automaticamente quando sono presenti persone, offrendo il giusto livello di luce ogni volta che ne hai bisogno.

## Sensore di movimento comodo e sicuro



È disponibile un sensore di movimento che attiverà il sistema d'illuminazione dandoti il benvenuto quando torni a casa o avvertendoti che qualcuno sta arrivando.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

## Durata

- Durata nominale: 50.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Regolabile dall'alto verso il basso
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: Sì
- Energia solare: Sì
- Elemento centrale: No

### Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 120
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 5000 K

### Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Sensore, Luce solare, Impermeabile

### Consumo energetico

- Consumo energetico: 6

### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,84 kg
- Altezza complessiva: 160 mm
- Lunghezza complessiva: 170 mm
- Larghezza complessiva: 150 mm

### Service

- Garanzia: 5 anni

### Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1000/50
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: 5000
- Tensione di rete: DC 4
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile: No

### Lampadina

- Software aggiornabile: No

### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169362185
- Peso netto: 0,84 kg
- Peso lordo: 1,05 kg
- Altezza: 18,5 cm
- Lunghezza: 17,5 cm
- Larghezza: 21,5 cm



Data di rilascio:  
2026-05-30  
Versione: 0.282

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)