

Priettore Tylus 6 W

Solare ultra efficiente

5000 K

Nero

Sensore; solare; impermeabile



8720169362222



L'illuminazione da giardino a energia solare a lunga durata per tutte le stagioni

Philips ha sviluppato una luce LED a energia solare per esterni ultra efficiente con una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, gli sprechi di materiali e il consumo di energia. Con un'incredibile durata di 50.000 ore, dura più di 5 volte in più rispetto alle equivalenti luci a LED Philips per esterni. La soluzione migliore per un pianeta più sostenibile.

Facile installazione

- Nessuna necessità di cablaggio

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore

Di prima qualità

- Materiali di alta qualità

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

8720169362222

Caratteristiche speciali

- Luce a doppia luminosità
- Sensore di movimento comodo e sicuro

In evidenza

Nessuna necessità di cablaggio



Questa lampada è alimentata interamente da energia solare. Non è necessario alcun cablaggio, il che rende queste luci facili da posizionare e riposizionare ovunque nel giardino o in un'altra area esterna.

Durata ultra prolungata fino a 50.000 ore



Un sistema di illuminazione LED affidabile di alta qualità dura fino a 50.000 ore. Puoi stare tranquillo sapendo che non dovrà preoccuparti della manutenzione per anni, mentre puoi godere della luce d'atmosfera perfetta nella tua casa.

Materiali di alta qualità



Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Luce a doppia luminosità

Crea un ambiente flessibile e accattivante con la funzione a doppia luminosità. La luce si attenua quando è inattiva e si illumina automaticamente quando sono presenti persone, offrendo il giusto livello di luce ogni volta che ne hai bisogno.

Sensore di movimento comodo e sicuro



È disponibile un sensore di movimento che attiverà il sistema d'illuminazione dandoti il benvenuto quando torni a casa o avvertendoti che qualcuno sta arrivando.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Durata

- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: Sì
- Energia solare: Sì
- Elemento centrale: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 120 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 5000 K

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Innovazioni LED: UltraEfficient
- Caratteristiche aggiuntive: Sensore, Luce solare, Impermeabile

Consumo energetico

- Consumo energetico: 6

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,84 kg
- Altezza complessiva: 160 mm
- Lunghezza complessiva: 170 mm
- Larghezza complessiva: 150 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1000/50
- Colore della luce: 5000
- Tensione di rete: DC 4
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile: No

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC – Prodotto: 8720169362222
- Peso netto: 0,84 kg
- Peso lordo: 1,05 kg
- Altezza: 18,5 cm
- Lunghezza: 21,5 cm
- Larghezza: 17,5 cm



Data di rilascio:
2025-09-17
Versione: 0.282

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com