

PHILIPS

Lampade spot a terra/
Picchetti Ashlyn 1,4 W

Illuminazione per esterni
ad energia solare

2700K

Nero

Funzione Dusk to Dawn; solare;
resistente all'acqua



8720169362246



L'illuminazione da giardino a energia solare a lunga durata per tutte le stagioni

Il palo da terra Philips Ashlyn è una luce a energia solare affidabile che dura più a lungo, riduce il consumo energetico e supporta la sostenibilità.

Facilità d'uso

- Direzione della luce regolabile

Facile installazione

- Nessuna necessità di cablaggio

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore

Di prima qualità

- Materiali di alta qualità

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

8720169362246

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda 2700 K

In evidenza

Direzione della luce regolabile

Un esclusivo pannello girevole ti consente di dirigere facilmente la luce ovunque ti occorra. Crea la luce perfetta per tutte le tue attività all'aperto, sia che tu stia cenando con la famiglia e gli amici nel patio o rilassandoti con un buon libro nel giardino sul retro.

Nessuna necessità di cablaggio



Questa lampada è alimentata interamente da energia solare. Non è necessario alcun cablaggio, il che rende queste luci facili da posizionare e riposizionare ovunque nel giardino o in un'altra area esterna.

Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 25.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce d'ambiente perfetta nella tua casa.

Materiali di alta qualità




Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Luce bianca calda 2700 K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Durata

- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: Sì
- Elemento centrale: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 120 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade spot a terra
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Dal crepuscolo all'alba, Luce solare, Impermeabile

Consumo energetico

- Consumo energetico: 1,4

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,35 kg
- Altezza complessiva: 350 mm
- Lunghezza complessiva: 130 mm
- Larghezza complessiva: 190 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 150
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: DC 4
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile: No

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169362246
- Peso netto: 0,35 kg
- Peso lordo: 0,5 kg
- Altezza: 21,5 cm
- Lunghezza: 15 cm
- Larghezza: 11,5 cm



Data di rilascio:
2025-09-17
Versione: 0.254

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com