

Regletta ProjectLine

Apparecchio d'illuminazione LED

Seleziona 1 temperatura utilizzando il tuo interruttore a parete: 3.000 K/6.500 K/4.000 K

Facile da installare con la spina, usa la temperatura colore predefinita: 3.000 K

30 cm

Si connette fino a 8 apparecchi d'illuminazione



8720169510401



Qualità professionale per il tuo progetto

Reglette d'illuminazione LED ad alta efficienza energetica, LED professionali per svariate applicazioni. La regletta ProjectLine promuove il risparmio energetico e si presta a un'ampia gamma di applicazioni. La nostra nuova generazione di reglette consente ora di selezionare la temperatura di colore più confortevole tra le tre scene predefinite in linea con l'ora del giorno desiderata. La regletta è adatta al montaggio a parete (orizzontale) e a soffitto.

Scelta sostenibile

- Risparmia energia appena premi l'interruttore

Scegli una luce di alta qualità

- Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sulle confezioni dei prodotti Philips

Durata

- Durata ultra prolungata fino a 30.000 ore

In evidenza

Efficienza energetica

Tutte le lampadine LED Philips a basso consumo consentono di risparmiare energia dal momento in cui premi l'interruttore. Per tutta la loro durata, utilizzano meno Kw e contribuiscono a ridurre le bollette. Il livello di risparmio energetico varia in base al tipo e alla tecnologia della lampadina.

Qualità affidabile

Philips mantiene le promesse sulle prestazioni delle sue lampadine LED. Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sulle confezioni dei prodotti Philips a proposito di emissione, durata e potenza in Watt rispetto alle lampadine a incandescenza.

Durata ultra prolungata fino a 30.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 30.000 ore.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: PVC
- Finitura copertura ottica/lenti: Opale
- Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato

Durata

- Intervallo temperatura ambiente: Da -20 a +40 °C

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): >80
- Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%
- Codice colore: 3000/4000/6500
- = Emissione luminosa costante: No
- Temperatura di colore correlata (Nom): 3000, 4000, 6500
- Cromaticità iniziale: (0.44, 0.40)
SDCM≤6
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 120°
- Flusso luminoso: 400 lm
- Livello massimo di attenuazione: Non applicabile
- Materiale ottico: Policarbonato
- Tipo di ottica: Angolo del fascio 120°
- Rosso saturo (R9): <50
- Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C
- Effetto stroboscopico: 1,6
- Fattore di abbagliamento UGR CEN: 25
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 120 lm/W

Varie

- Caratteristiche aggiuntive: ProjectLine, Impermeabile

Altre caratteristiche

- Marchio CE: Sì
- Conformità a RoHS EU: Sì
- Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Rischio fotobiologico: 0,2 m

Assorbimento

- Tensione in ingresso: Da 220 a 240
- Corrente di spunto: 3,55 A
- Tempo di spunto: 0,111 ms
- Fattore di potenza (frazione): 0.5

Consumo energetico

- Consumo energetico: 3,4
- Tolleranza consumo energetico: +/-10%

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 32 mm
- Lunghezza complessiva: 325 mm
- Larghezza complessiva: 20 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Cavo: -
- Connessione: Presa per alimentazione
- Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 7,5
- Dimmerabile: No
- Driver incluso: Sì
- Materiale fissaggio: -
- Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Test filo incandescente: Temperatura 650 °C, durata 30 s

- Frequenza di linea: 50 or 60
- Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK02 | 0,2 J standard
- Numero di riduttori: 1 unità
- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 284
- Adatto per la commutazione casuale: Sì

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169510401
- Peso netto: 0,15 kg
- Peso lordo: 0,19 kg
- Altezza: 3,2 cm
- Lunghezza: 57,5 cm
- Larghezza: 4 cm



Data di rilascio:
2025-09-13
Versione: 0.219

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.