PHILIPS

Luce a incasso Peridot

Luci da incasso

Lampadina non inclusa

Nero

8721103037039

Progettato per offrire semplicità e praticità

Progettato per offrire semplicità e praticità, il kit Philips Peridot è dotato di una clip di fissaggio facile da usare che ti consente di sostituire la lampadina senza dover sostituire l'apparecchio stesso. Il risultato è un processo di manutenzione semplice, che avviene senza danneggiare i soffitti e necessità di ricablaggio.

Durata

- Con il suo design in metallo robusto ma versatile, Philips Peridot è adatta alla maggior parte degli ambienti interni. Disponibile nelle versioni quadrata e rotonda con finiture nere, bianche o metallizzate. Scegli tra una testa fissa o una rotante regolabile con un angolo di 30°. Viene fornita con una garanzia di 5 anni.

In evidenza

Fatta per durare
Con il suo design in metallo robusto ma versatile, Philips Peridot è adatta alla maggior parte degli ambienti interni.

Disponibile nelle versioni quadrata e rotonda con finiture nere, bianche o metallizzate. Scegli tra una testa fissa o una rotante regolabile con un angolo di 30°. Viene fornita con una garanzia di 5 anni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura
- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Durata
- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali
- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie
- Appositamente progettata per: Bagno, Sala da pranzo, Cucina, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- Innovazioni LED: EyeComfort

Dimensioni e peso del prodotto
- Peso netto: 0,104 kg
- Altezza: 3 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Distanza incasso: 50 mm
- Larghezza: 9 cm

Service
- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II
- Numero di sorgenti luminose: 1

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8721103037039
- Peso netto: 0,31 kg
- Peso lordo: 0,41 kg
- Altezza: 30,6 cm
- Lunghezza: 5,7 cm
- Larghezza: 12 cm

Data di rilascio:
2025-05-30
Versione: 0.293

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.