



# Progettato per un'installazione senza sforzo e collegamenti infiniti.

Il sistema di faretti a binario ad alta tensione Philips EasyLink ti consente di installare le luci che desideri, dove vuoi sul soffitto. Su un singolo binario puoi aggiungere e rimuovere una serie di lampade e apparecchi d'illuminazione diversi senza sforzo, senza la necessità di ulteriori fonti di alimentazione. Con un design sottile per integrarsi con il tuo arredamento.

#### Facilità d'uso

- · Faretto regolabile
- · Aggiungi e rimuovi facilmente le luci
- · Illumina la tua casa a modo tuo

#### Infinite possibilità

· Infinite opzioni di personalizzazione

#### Materiale e finitura

· Materiale metallico di alta qualità

### In evidenza

#### Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

#### Aggiungi e rimuovi facilmente le luci



Modifica la configurazione dell'illuminazione senza sforzo, senza la necessità di sostituire i binari o eseguire ulteriori cablaggi; il binario ha un cavo di terra integrato, quindi puoi aggiungere in sicurezza qualsiasi tipo di binario all'apparecchio per illuminazione H a 3 fili compatibile da solo: basta ruotare e bloccare l'apparecchio per illuminazione in posizione.

#### Illumina la tua casa a modo tuo

Altamente compatibile con un'ampia gamma di lampadine e faretti standard e collegate, offrendoti un maggiore controllo sulla tua esperienza di illuminazione. Puoi scegliere il tipo di Luce che meglio si adatta alle tue preferenze, ad esempio una lampadina dimmerabile che puoi regolare a distanza o una che fornisce una luce da completamente tunabel fredda a una bianca calda.

#### Infinite opzioni di personalizzazione



Goditi la versatilità dell'illuminazione a binario estensibile. Seleziona la lunghezza del binario, l'alimentatore e le lampade più adatte alle tue esigenze, con un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione diversi tra cui scegliere.

#### Materiale metallico di alta qualità



Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

# Specifiche

#### Caratteristiche della lampadina

· Uso previsto: Interno

#### Aspetto e finitura

Colore: BiancaMateriale: Metallo

#### Informazioni ambientali

• Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- · Luce spot regolabile: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- · LED integrato: No
- · Telecomando incluso: No

#### Caratteristiche luce

 Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2</li>

#### Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Corridoio, Studio, Cucina, Soggiorno
- · Style: Stile contemporaneo
- · Tipo: Faretti a binario

#### Altre caratteristiche

 Corrente assorbita dalla lampadina: 50 mA

#### Dimensioni e peso del prodotto

· Peso netto: 0,105 kg

Altezza: 13 cmLunghezza: 4 cm

· Larghezza: 4 cm

#### Service

• Garanzia: 3 anni

#### Specifiche tecniche

- Tensione di rete: AC 220-240Apparecchio dimmerabile: No
- · Attacco: GU10
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5
- · Codice IP: IP20
- · Classe di protezione: Classe I

#### Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8721103039897

Peso netto: 0,11 kgPeso lordo: 0,13 kgAltezza: 13,5 cmLunghezza: 5 cm

· Larghezza: 5 cm



Data di rilascio:

2025-05-29 Versione: 0.230 © 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riortate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente