

PHILIPS

Track Light 4x

Faretti a binario

3000 K

Nero

ClickFix

8721103043009



Sistema di illuminazione a binario flessibile e sottile

Sistema di illuminazione comfort con design super sottile

Luce di qualità elevata

- EyeComfort – luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Crea l'abbinamento perfetto

- Forma elegante ed espressiva
- Progettazione super sottile

In evidenza

EyeComfort – luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi



Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi

ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Questo apparecchio d'illuminazione LED Philips non solo emana una luce piacevole, ma rimane invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di

illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio.

Forma elegante ed espressiva

Un design pulito e moderno dona eleganza e raffinatezza alle tue stanze.

Progettazione super sottile

Il design minimal è ideale per le stanze dal soffitto basso, a filo con la superficie.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Alluminio

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 12.500
- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Batterie incluse: No
- Montaggio click!FIX: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 5 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Studio, Soggiorno
- Style: Moderno
- Tipo: Faretti a binario
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: ClickFix

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.8
- Wattaggio: 5,5 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,184 kg
- Altezza: 12 cm

Service

- Garanzia: 3 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4X430
- Colore della luce: 3000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Classe energetica della sorgente luminosa: non applicabile
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

- Sorgente luminosa sostituibile: Si
- Numero di sorgenti luminose: 4

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103043009
- Peso netto: 0,99 kg
- Peso lordo: 1,34 kg
- Altezza: 5,5 cm
- Lunghezza: 102,5 cm
- Larghezza: 12,5 cm



Data di rilascio:
2025-09-20
Versione: 0.192

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com