

PHILIPS

Plafoniera con ventilatore
Velyx, 32 W (ventilatore) +
24 W (luce)

Lampade da soffitto per
ventilatore

3000/4300/6500 K

Nero

Telecomando; Scene Switch,
Bianco Dinamico

8721103096883



Flusso d'aria silenzioso con luce bianca da calda a fredda

Il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED [Velyx/ Civx] Philips dona luminosità agli ambienti interni, garantendo al contempo un flusso d'aria rinfrescante. Scegli tra sei velocità, fino a un flusso d'aria massimo di 150 m³/min, per adattarsi a qualsiasi tipo di attività in casa. Le pale a due lati sono realizzate in legno compensato solido, mantenendo la loro forma originale ed evitando deformazioni dopo migliaia di ore di utilizzo. Inverti le pale del ventilatore per cambiare il colore: scegli tra le pale con lati bianchi e in legno chiaro, oppure neri e in legno scuro. Cambia istantaneamente l'ambiente con una regolazione graduale dell'intensità fino al 10% e tre tonalità di luce bianca, da bianca calda (3000 K) a bianca fredda (4500 K), alla luce diurna fredda (6500 K). Con un telecomando aggiornato e basato su RF, puoi controllare facilmente il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED da qualsiasi punto della casa, senza bisogno di puntare il telecomando verso il ventilatore.

Facile da usare

- Pala a due lati

Controllo

- Intensità regolabile con 3 colori di luce bianca

Durata

- Due direzioni del flusso d'aria
- Flusso d'aria confortevole

Sicurezza e durata

- Mantiene la forma originale della pala
- Sicuro e progettato per durare

In evidenza

Pala a due lati

Scegli le pale con lati bianchi e in legno chiaro, oppure neri e in legno scuro; inverti le pale per una modifica del colore immediata

Intensità regolabile con 3 colori di luce bianca

Questi ventilatori a soffitto con sistema di illuminazione LED Philips offrono una regolazione graduale dell'intensità luminosa fino al 10%; scegli la luce bianca calda (3000 K), la luce bianca fredda (4300 K) o la luce diurna fredda (6500 K) e crea l'ambiente perfetto per ogni momento

Due direzioni del flusso d'aria

Il motore CC consente di dirigere il flusso d'aria in avanti e indietro per un utilizzo durante tutto l'anno: raffreddamento in estate, circolazione dell'aria calda in inverno

Flusso d'aria confortevole

I nostri ventilatori a soffitto raffreddano in modo rapido ed efficace con un solido motore CC e un volume massimo del flusso d'aria di 170 m³/min

Mantiene la forma originale della pala

Le pale sono realizzate in legno compensato solido, mantenendo la loro forma originale ed evitando deformazioni dopo migliaia di ore di utilizzo

Sicuro e progettato per durare

Installa una singola volta il ventilatore a soffitto con sistema di illuminazione LED Philips e goditi anni di comfort sicuro e senza preoccupazioni; è conforme agli standard di sicurezza internazionali per proteggerti da urti, incendi e usura quotidiana

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000-4300-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 104

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto per ventilatore
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Telecomando, SceneSwitch, Bianco tunabel

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 260 mA
- Flusso del ventilatore: 10.200 m³/h
- Efficienza del ventilatore: 318

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 4,3 kg
- Altezza complessiva: 340 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 1.320 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2500@4300K
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca tunabel
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103096883
- Peso netto: 4,3 kg
- Peso lordo: 4,3 kg
- Altezza: 19,9 cm
- Lunghezza: 27,6 cm
- Larghezza: 65,5 cm



Data di rilascio:
2026-06-17
Versione: 0.263

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com