

# PHILIPS

Strip Light LED connessa RGB,  
5 m, Tipo C, Connected by WiZ

Smart LED

Modalità di luce statica e  
dinamica

Versatile e tagliabile

Affidabile e facile da installare



8721103111395



## Arreda con il colore

Trasforma qualsiasi spazio con questa versatile strip light LED connessa. Scopri una vasta gamma di modalità di luce statica e dinamica in colori vivaci. Rifinita per adattarsi a mobili, lungo pareti o sotto pensili (tieni presente che le sezioni tagliate non possono essere riattaccate). Un rivestimento protettivo garantisce prestazioni di lunga durata, mentre il resistente supporto adesivo consente un'installazione rapida e senza danni su quasi ogni superficie. Facile da configurare usando l'app WiZ e completamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ.

### Configurazione facile

- Configurazione semplicissima
- Facile da install.

### Funzioni intelligenti

- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni
- Rilevamento movimento SpaceSense
- Sincronizza con la musica

### Dispositivi connessi

- Certificato Matter

### Modalità luce

- Colore vivace

# In evidenza

## Configurazione semplicissima



1. Scarica l'App WiZ2. Accendi la tua luce3. Collega la luce al Wi-Fi

## Facile da install.



Piega e taglia per adattarla a qualsiasi spazio e usa il supporto biadesivo e gli accessori di montaggio per fissarla in posizione.

## Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

## Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

## Sincronizza con la musica




Senti il ritmo con Music Sync. Sincronizza facilmente le luci con i tuoi brani preferiti utilizzando il microfono del tuo smartphone.

## Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

## Colore vivace



Scegli tra milioni di colori vivaci per un'illuminazione d'atmosfera adatta a qualsiasi umore.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

### Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: Sì
- Alimentatore incluso: Sì
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

### Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI):  $\geq 80$
- Temperatura del colore: 2700/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso:  $< 2$
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 95

### Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Soggiorno, Camera dei bambini, Sala per l'intrattenimento

### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 75 mA

### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Consumo energetico: 5,7
- Consumo energetico kWh/1000 h: 11

### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,17 kg
- Altezza complessiva: 0,21 mm
- Lunghezza complessiva: 500 mm
- Larghezza complessiva: 1 mm

### Service

- Garanzia: 2 anni

### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: NA
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce colorata
- Completo di lampada wattaggio: 7
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

### Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103111395
- Peso netto: 0,17 kg
- Peso lordo: 0,26 kg
- Altezza: 16,7 cm
- Lunghezza: 8,2 cm
- Larghezza: 13,9 cm



Data di rilascio:  
2026-06-13  
Versione: 0.108

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)