

PHILIPS

Strip Light LED connessa RGB,
10 m, Tipo C,
Connected by WiZ

Smart LED

Modalità di luce statica e
dinamica

Versatile e tagliabile

Affidabile e facile da installare



8721103135957



Arreda con il colore

Trasforma qualsiasi spazio con questa versatile strip light LED connessa. Scopri una vasta gamma di modalità di luce statica e dinamica in colori vivaci. Rifinita per adattarsi a mobili, lungo pareti o sotto pensili (tieni presente che le sezioni tagliate non possono essere riattaccate). Un rivestimento protettivo garantisce prestazioni di lunga durata, mentre il resistente supporto adesivo consente un'installazione rapida e senza danni su quasi ogni superficie. Facile da configurare usando l'app WiZ e completamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ.

Configurazione facile

- Configurazione semplicissima
- Facile da install.

Funzioni intelligenti

- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni
- Rilevamento movimento SpaceSense
- Sincronizza con la musica

Dispositivi connessi

- Certificato Matter

Modalità luce

- Colore vivace

In evidenza

Configurazione semplicissima



1. Scarica l'App WiZ2. Accendi la tua luce3. Collega la luce al Wi-Fi

Facile da install.



Piega e taglia per adattarla a qualsiasi spazio e usa il supporto biadesivo e gli accessori di montaggio per fissarla in posizione.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

Sincronizza con la musica




Senti il ritmo con Music Sync. Sincronizza facilmente le luci con i tuoi brani preferiti utilizzando il microfono del tuo smartphone.

Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

Colore vivace



Scegli tra milioni di colori vivaci per un'illuminazione d'atmosfera adatta a qualsiasi umore.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: Sì
- Alimentatore incluso: Sì
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: < 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 95

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Soggiorno, Camera dei bambini, Sala per l'intrattenimento

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 75 mA

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Consumo energetico: 10
- Consumo energetico kWh/1000 h: 11

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,195 kg
- Altezza complessiva: 0,21 mm
- Lunghezza complessiva: 1.000 mm
- Larghezza complessiva: 1 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: NA
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce colorata
- Completo di lampada wattaggio: 12
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103135957
- Peso netto: 0,2 kg
- Peso lordo: 0,3 kg
- Altezza: 19,3 cm
- Lunghezza: 8,2 cm
- Larghezza: 16,4 cm



Data di rilascio:
2026-06-13
Versione: 0.126

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com