

PHILIPS

Luce portatile
Mycena

Luci portatili

4000/3000/6500 K

Nero

Regolabile; Temperatura
multicolore

8721103148445



Arreda con luce portatile

Questa lampada da tavolo minimalista è dotata di una batteria ricaricabile da 1800 mAh che offre fino a 6 ore di illuminazione affidabile e senza fili, senza cali di prestazioni. Con un flusso luminoso costante di 150 lumen (sorgente luminosa LED da 200 lm), fornisce il livello perfetto di luminosità per serate rilassanti o per creare un'atmosfera accogliente. Con le opzioni selezionabili di luce bianca (fredda 6500K, neutra 4000K e calda 3000K), personalizza facilmente l'atmosfera per adattarla a qualsiasi ambiente, dai soggiorni e le camere da letto alle cucine. I comandi con tocco intuitivo rendono l'utilizzo semplicissimo: basta toccare per cambiare tra toni di luce o premere a lungo per regolare la luminosità.

Luce di qualità elevata

- EyeComfort – luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Crea l'abbinamento perfetto

- Forma elegante ed espressiva
- Disponibile in 3 colori

Controllo

- Luminosità regolabile

In evidenza

EyeComfort – luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi



Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso,

è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Questo apparecchio d'illuminazione LED Philips non solo emana una luce piacevole, ma rimane invariata per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio.

Forma elegante ed espressiva

Un design pulito e moderno dona eleganza e raffinatezza alle tue stanze.

Disponibile in 3 colori

Scegli il colore giusto per abbinarlo alla tua palette di colori.

Luminosità regolabile

Ti permette di cambiare il mood riducendo i livelli di luminosità LED, da una luce bianca brillante a un bagliore accogliente, proprio come le lampade tradizionali.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -20 a +45 °C
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Batterie incluse: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000/4000/6500
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 75

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci portatili
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Temperatura di più colori

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 400 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,36 kg
- Altezza complessiva: 204 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 156 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 150
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca tunabel
- Tensione di rete: CC 5
- Tipo di batteria: INR18650
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)
- Sorgente luminosa sostituibile: No

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103148445
- Peso netto: 0,36 kg
- Peso lordo: 0,44 kg
- Altezza: 21,4 cm
- Lunghezza: 18 cm
- Larghezza: 18 cm



Data di rilascio:
2026-07-04
Versione: 0.205

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com