

# PHILIPS

## Capsula alogena

Alogena

42 W (60 W)

G9

Luce bianca calda

Dimmerabile



8727900252910

A  
↑  
G



## Incredibile luce brillante

Le lampadine a capsula Philips Halogen offrono una luce alogena nitida e brillante enfatizzando al massimo il tuo sistema di illuminazione. Tutti i prodotti Philips Halogen sono ad intensità regolabile.

### Qualità della luce superiore

- Luminosità regolabile
- Luce brillante naturale

# In evidenza

## Luminosità regolabile

Il controllo della luce è solo tuo. A intensità regolabile con qualsiasi dimmer, questa lampadina Philips alogena passa da una luce luminosa e brillante a un fascio di luce tenue, caldo e accogliente.

## Luce brillante naturale



Questa capsula Philips offre una luce alogena brillante e naturale. Usala per abbellire il tuo sistema d'illuminazione.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Forma: Capsule
- Dimmerabile: Sì
- Forma della lampada: Capsula unidirezionale
- Attacco: G9
- Tecnologia: Alogena
- Finitura lampadina: Trasparente

## Dimensioni della lampadina

- Diametro: 13 mm
- Altezza: 45 mm
- Larghezza: 13 mm

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 2 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.8
- Durata nominale: 2.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 8.000

## Caratteristiche luce

- Applicazione: Applicazione speciale, Luce d'accento
- Indice di resa cromatica (CRI): 100
- Temperatura del colore: 2800 K
- Luce colorata: Bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 590 lm
- Tempo di accensione: 0 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea s
- Temperatura del colore correlata: 2800 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 15 lm/W
- Flusso luminoso: 590 lm

## Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 1

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 1
- Tensione: 230 V
- Wattaggio: 44,0 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): G
- Consumo energetico: 44 W

## Valori stimati

- Durata nominale: 2.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 590 lm
- Potenza nominale: 44.0 W

**Specifiche tecniche**

- Durata delle lampade: 2.000 ore
- Forma: Capsule
- Coordinata cromatica Y: 0,409
- Coordinata cromatica X: 0,452
- Numero di registrazione EPREL: 423239

- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Dimmerabile: Sì
- Attacco: G9 | G9



Data di rilascio:  
2023-12-07  
Versione: 0.808

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)