

# PHILIPS

Lampadina lineare  
alogena

Alogena

80 W (100 W)

R7s

Luce bianca calda

Dimmerabile



8727900920949



## Luminosità naturale

Le lampade lineari Philips Halogen assicurano una luce alogena nitida e luminosa e sono progettate per creare luci e ombre in casa, per un'atmosfera ricca d'interesse e mistero. Tutti i prodotti Philips Halogen sono ad intensità regolabile.

### Qualità della luce superiore

- Luminosità regolabile
- Luce alogena luminosa per un contrasto superiore e una messa a fuoco migliore

# In evidenza

## Luminosità regolabile

Il controllo della luce è solo tuo. A intensità regolabile con qualsiasi dimmer, questa lampadina Philips alogena passa da una luce luminosa e

brillante a un fascio di luce tenue, caldo e accogliente.

## Luce brillante e contrasto migliorato

Con la luminosità di queste lampade Philips alogene, i contrasti diventano più ricchi, le lettere più nitide e la visibilità migliore. Una luce luminosa è più rilassante per gli occhi, che riusciranno a mettere a fuoco meglio.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Forma della lampada: Lampada lineare unidirezionale
- Attacco: R7s
- Tecnologia: Alogena
- Dimmerabile: Sì

## Dimensioni della lampadina

- Diametro: 11 mm
- Altezza: 78 mm
- Larghezza: 11 mm

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 2 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.8
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 8.000
- Durata nominale: 2.000 ore

## Caratteristiche luce

- Applicazione: Luminosità extra, Applicazione speciale
- Apertura fascio luminoso: not applicable °
- Indice di resa cromatica (CRI): 100
- Temperatura del colore: 2900 K
- Luce colorata: Bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 1415 lm
- Tempo di accensione: 0 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: not applicable mA

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 1
- Tensione: 230 V
- Wattaggio: 80 W
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W

## Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: not applicable °
- Durata nominale: 2.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 1415 lm
- Intensità di picco nominale: not applicable cd
- Potenza nominale: 80 W

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514390089
- Peso netto: 0,01 kg
- Peso lordo: 0,02 kg
- Altezza: 11,5 cm
- Lunghezza: 2,5 cm
- Larghezza: 3,4 cm

8727900920949



Data di rilascio:  
2025-01-06  
Versione: 0.191

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)