

PHILIPS

Capsula alogena

Alogena

18 W (25 W)

G9

Luce bianca calda

Dimmerabile



8727900922394

A
↑
G



Incredibile luce brillante

Le lampadine a capsula Philips Halogen offrono una luce alogena nitida e brillante enfatizzando al massimo il tuo sistema di illuminazione. Tutti i prodotti Philips Halogen sono ad intensità regolabile.

Qualità della luce superiore

- Luminosità regolabile
- Luce brillante naturale

In evidenza

Luminosità regolabile

Il controllo della luce è solo tuo. A intensità regolabile con qualsiasi dimmer, questa lampadina Philips alogena passa da una luce luminosa e brillante a un fascio di luce tenue, caldo e accogliente.

Luce brillante naturale



Questa capsula Philips offre una luce alogena brillante e naturale. Usala per abbellire il tuo sistema d'illuminazione.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Forma: Capsule
- Dimmerabile: Sì
- Forma della lampada: Capsula unidirezionale
- Attacco: G9
- Tecnologia: Alogena

Dimensioni della lampadina

- Diametro: 13 mm
- Altezza: 45 mm
- Larghezza: 13 mm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 2 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.8
- Durata nominale: 2.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 8.000

Caratteristiche luce

- Applicazione: Applicazione speciale, Luce d'accento
- Indice di resa cromatica (CRI): 100
- Temperatura del colore: 2800 K
- Luce colorata: Luce bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 195 lm
- Tempo di accensione: 0 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 1
- Tensione: 230 V
- Wattaggio: 19,0 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): G

Valori stimati

- Durata nominale: 2.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 195 lm
- Potenza nominale: 19.0 W

Specifiche tecniche

- Durata delle lampade: 2.000 ore
- Forma: Capsule
- Coordinata cromatica Y: 0,409
- Coordinata cromatica X: 0,452

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514334731
- Peso netto: 0,004 kg
- Peso lordo: 0,010 kg
- Altezza: 12,800 cm
- Lunghezza: 2,500 cm
- Larghezza: 5,300 cm
- Numero del materiale (12NC): 925697744207

8727900922394



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.627

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com