

PHILIPS

Forys クリップ デスク
ライト

デスクライト

4000K

ホワイト

調光機能



8720169194397



便利なポータブル。

洗練されたデザインと最適なパフォーマンスを備えた Philips LED デスクライトは、ご自宅のあらゆる空間を高品質の明かりで照らす目に優しい照明です。

プレミアム品質

- ・ EyeComfort - 目に優しい光

コントロール

- ・ ステップ調光

特長

EyeComfort

質の悪い光は目の疲れを引き起こす場合があります。室内で時間を過ごす人々が増える中、自宅を適切に照らすことがこれまで以上に重要になっています。当社の製品は、ちらつき、ストロボ、グレア、演

色性、調光効果を含む厳しいテスト基準をクリアし、EyeComfort の要件を確実に満たします。Philips LED ライトは、快適な光を提供するだけでなく、良い状態の光を長期間維持し、一貫した光の品質、出力および色を 10 年以上提供します。目に優し

い Hue ライトにぜひ使ってみてください。

ステップ調光

さまざまな調光レベルから適切なムードをお選びください。

仕様

電球の特性

- ・ 使用目的: 屋内
- ・ ランプの形状: 長方形
- ・ 調光機能: ○

デザインと表面加工

- ・ カラー: ホワイト
- ・ 素材: プラスチック

耐久性

- ・ 平均寿命 (1 日 2.7 時間使用時): 15 年
- ・ 光束維持率: 70%
- ・ スイッチサイクル数: 15,000
- ・ 公称寿命: 15,000

環境

- ・ 本製品の処分: 経済的耐用年数の終了後は地域の条例に従って製品を処分し、通常の家庭ごみと一緒に製品を廃棄しないでください。製品を正しく廃棄することで、環境や人間の健康に悪影響を与える可能性を防ぐことができます。

追加機能/付属品

- ・ リモコンで調光可能: ×
- ・ LED 内蔵: ○
- ・ リモコン付属: ×

照明の特性

- ・ カラー調整: 6 SDCM
- ・ 演色評価数 (CRI): 90
- ・ 色温度: 4000 K
- ・ 発光効率 (定格) (Nom): 40 lm/W

その他

- ・ 次の用途に最適: 寝室, リビングルーム, 書斎
- ・ スタイル: コンテンポラリー
- ・ タイプ: デスクライト
- ・ 目の負担軽減: ○
- ・ 追加機能: 調光可能

その他の特性

- ・ ランプ電流: 1000 mA

製品寸法・重量

- ・ 正味重量: 0.23 kg
- ・ 全高: 88 mm
- ・ 全長: 362 mm
- ・ 全幅: 203 mm

サービス

- ・ 保証: 2 年間

技術仕様

- ・ ルーメン出力合計: 200
- ・ 照明カラー: 4000
- ・ 主電源: 5 V
- ・ 付属電球のワット数: 5
- ・ IP コード: IP20
- ・ 保護クラス: クラス III - 安全超低電圧 (SELV)

外装の寸法と重量

- ・ EAN/UPC - 製品: 8720169194397
- ・ 正味重量: 0.23 kg
- ・ 総重量: 0.31 kg
- ・ 高さ: 16.5 cm
- ・ 長さ: 7.5 cm
- ・ 幅: 15 cm



発行日: 2025-09-17
バージョン: 0.360

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify は、本書に含まれる情報の正確性や完全性についての表明または保証を行わず、それらに依拠するいかなる行動についても責任を負いません。本書に記載されている情報は、商業的提供を意図したものではなく、Signify による別段の合意がない限り、いかなる見積もりや契約の一部を構成するものではありません。Philips および Philips の盾のエンブレムは、Koninklijke Philips N.V. の登録商標です。

www.lighting.philips.com