

PHILIPS

持ち運び可能

機能的

Purepex

ブラック

調光



8720169293434

40min rest reminder
To ease your eyes



Touch key for tunable
white & dimming



目に優しく快適な LED ライト

Philips LED Performance デスクライトは、洗練されたデザインと最適なパフォーマンスで高品質な明るさをお届けする、ご自宅のあらゆる空間に完璧な照明器具です。目に優しい照明。

プレミアム品質

- ・ EyeComfort - 目に優しい光

コントロール

- ・ 色温度調節機能付き
- ・ メモリ機能付き調光

特長

EyeComfort

質の悪い光は目の疲れを引き起こす場合があります。室内で時間を過ごす人々が增える中、自宅を適切に照らすことがこれまで以上に重要になっています。当社の製品は、ちらつき、ストロボ、グレア、演色性、調光効果を含む厳しいテスト基準をクリアし、EyeComfort の要件を確実に満

たします。Philips LED ライトは、快適な光を提供するだけでなく、良い状態の光を長期間維持し、一貫した光の品質、出力および色を 10 年以上提供します。目に優しい Hue ライトにぜひ使ってみてください。

色温度調節機能付き

集中力を高めるハッキリとした昼光色から、リラックスに最適な暖かみのある電球色まで。

メモリ機能付き調光

お好みの明るさレベルを記憶します。

仕様

電球の特性

- ・ 使用目的: 屋内

デザインと表面加工

- ・ カラー: ブラック
- ・ 素材: プラスチック

耐久性

- ・ スイッチサイクル数: 15,000
- ・ 公称寿命: 15,000

環境

- ・ 本製品の処分: 経済的耐用年数の終了後は地域の条例に従って製品を処分し、通常の家庭ごみと一緒に製品を廃棄しないでください。製品を正しく廃棄することで、環境や人間の健康に悪影響を与える可能性を防ぐことができます。

追加機能/付属品

- ・ リモコンで調光可能: ×
- ・ LED 内蔵: ○
- ・ リモコン付属: ×

照明の特性

- ・ カラー調整: 6 SDCM
- ・ 演色評価数 (CRI): 90
- ・ 60% 点灯までのウォームアップ時間: <2

その他

- ・ 次の用途に最適: ホーム オフィス・ 勉強部屋
- ・ スタイル: コンテンポラリー
- ・ タイプ: デスクライト
- ・ 目の負担軽減: ○
- ・ LED Innovations: EyeComfort
- ・ 追加機能: 白色調色, 調光可能

その他の特性

- ・ ランプ電流: 1500 mA
- ・ 効率: 46 lm/W

製品寸法・ 重量

- ・ 正味重量: 0.47 kg
- ・ 高さ: 79 cm
- ・ 長さ: 46 cm
- ・ 幅: 5 cm

サービス

- ・ 保証: 1 年間

技術仕様

- ・ ルーメン出力合計: 350
- ・ 照明カラー: 3000/4000/5000
- ・ 主電源: DC 5
- ・ 調光機能: ○
- ・ IP コード: IP20
- ・ 保護クラス: クラス III

外装の寸法と重量

- ・ EAN/UPC – 製品: 8720169293434
- ・ 正味重量: 0.47 kg
- ・ 総重量: 0.71 kg
- ・ 高さ: 47.5 cm
- ・ 長さ: 6 cm
- ・ 幅: 16.3 cm



発行日: 2025-05-22
バージョン: 0.125

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify は、本書に含まれる情報の正確性や完全性についての表明または保証を行わず、それらに依拠するいかなる行動についても責任を負いません。本書に記載されている情報は、商業的提供を意図したものではなく、Signify による別段の合意がない限り、いかなる見積もりや契約の一部を構成するものではありません。Philips および Philips の盾のエンブレムは、Koninklijke Philips N.V. の登録商標です。

www.lighting.philips.com