

PHILIPS

ダブルエンド LED 直管ランプ

LED

1200mm

5000K

G13

8720169388673



耐久性に優れた LED タスクライト、高品質の照明

古くなった蛍光灯をアップグレードしましょう。Philips LED 直管ランプは、最新かつ効率的な LED テクノロジーを搭載しています。Philips LED 直管ランプは、明るさが求められる場所に最適です。

高品質な照明

- ・目に優しい設計

持続可能なソリューション

- ・照明の品質を落とすことのない、省エネルギーの LED をご利用いただけます。既存の蛍光灯と交換することで、瞬時に 50%以上のエネルギーを節約できます。

蛍光灯の置き換えには最適な選択肢です

- ・電子安定器と動作するように設計されています。

特長

目に優しい設計



強い照明は目に負担をかけてしまいます。明るすぎると、ざらつきを感じます。過度にソフトな照明ではちらつきが発生しやすくなります。目に優しい LED なら、世界を優しく照らすことができます。ご自宅に完璧な雰囲気を作り出します。

蛍光灯に比べて 50% 以上のエネルギーを節約
電子安定器に対応

仕様

電球の特性

- ・ 使用目的: 屋内
- ・ ランプの形状: ダブルエンド蛍光灯
- ・ ソケット: G13
- ・ 調光機能: ×
- ・ 電球の仕上げ: つや消し
- ・ Bulb Material: Plastic

電球の寸法

- ・ 高さ: 121.24 cm
- ・ 幅: 2.81 cm

耐久性

- ・ スイッチサイクル数: 200,000
- ・ 公称寿命: 40,000

環境

- ・ 本製品の処分: 経済的耐用年数の終了後は地域の条例に従って製品を処分し、通常の家庭ごみと一緒に製品を廃棄しないでください。製品を正しく廃棄することで、環境や人間の健康に悪影響を与え可能性を防ぐことができます。

照明の特性

- ・ ビーム角: 190 度
- ・ 演色評価数 (CRI): 83
- ・ 色温度: 5000 K
- ・ 公称光束: 2500 lm

その他

- ・ 目の負担軽減: ×
- ・ LED Innovations: EyeComfort

その他の特性

- ・ 効率: 161 lm/W

外装に関する情報

- ・ EAN: 8720169388673
- ・ EOC: 872016938867300
- ・ 製品名: LED T8 1200mm 15.5W 5000K JP EM

消費電力

- ・ 力率: 0.9
- ・ 電圧: AC 100-242 V
- ・ ワット数: 15.5 W
- ・ 相当ワット数: 40 W

製品寸法・重量

- ・ 長さ: 121.24 cm

技術仕様

- ・ 周波数: 50-60 Hz

外装の寸法と重量

- ・ EAN/UPC - 製品: 8720169388673
- ・ 正味重量: 0.22 kg
- ・ 総重量: 0.23 kg
- ・ 高さ: 2.8 cm
- ・ 長さ: 124 cm
- ・ 幅: 2.8 cm



発行日: 2025-05-21
バージョン: 0.145

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify は、本書に含まれる情報の正確性や完全性についての表明または保証を行わず、それらに依拠するいかなる行動についても責任を負いません。本書に記載されている情報は、商業的提供を意図したものではなく、Signify による別段の合意がない限り、いかなる見積もりや契約の一部を構成するものではありません。Philips および Philips の盾のエンブレムは、Koninklijke Philips N.V. の登録商標です。

www.lighting.philips.com