

# PHILIPS

Filament Bulb フロスト  
40W A60 E26 ソフトホワイ  
イト

超高効率

2700K

485 ルーメン

50000 時間

調光

8721103110176



## 超高効率ランプは、私たちの製品で最もエネルギー効率の高い LED ランプです。

Philips UltraEfficient LED ランプの光は美しく、45 年以上も長持ちする上、エネルギーを 40% も大幅に節約できます。ランプ交換の頻度を減らし、信頼性の高い EyeComfort デザインの目に優しい光をぜひご利用ください。

### 高品質な照明

- ・目に優しい設計
- ・白熱灯のような暖かみのある白色光

### 持続可能なソリューション

- ・最大で 90% のエネルギーを節約

### 何十年も使える高品質な LED 照明

- ・本当の色味を表現できるライト

### より長持ち、よりエネルギーを節約する設計

- ・最長 50 年使える長寿命電球

**調光機能 (LED ランプ)**

- ・ 調光機能 (LED ランプ)

# 特長

## 目に優しい設計



強い照明は目に負担をかけてしまいます。明るすぎると、ざらつきを感じます。過度にソフトな照明ではちらつきが発生しやすくなります。目に優しいLEDなら、世界を優しく照らすことができます。ご自宅に完璧な雰囲気を作り出します。

## 白熱灯のような暖かみのある白色光



電球の色温度は 2700K。リラックスに最適な、暖かく落ち着いた雰囲気をお届けします。2700Kのライトは家庭用照明のデザインに最適です。

## 最大で 90% のエネルギーを節約



照明の品質を落とすことのない、省エネルギーのLEDをご利用いただけます。すでにご利用の白熱電球や八口ゲン電球と取り替えるだけで、90%以上のエネルギーを節約できます。

## 本当の色味を表現できるライト



赤いドレスと赤い靴の色を合わせるときなど、クローゼットから服を選ぶときに本当の色味を確認できることで、自信を持ってカラーコーディネートできます。

## 最長 50 年使える長寿命電球



電球交換の頻度を大幅に削減できます。UltraEfficient LED は最大 50,000 時間の長寿命。標準的な Philips の LED よりも 3.5 倍長持ちするため、50 年以上にわたって完璧な照明ソリューションをご利用いただけます。

## 調光機能 (LED ランプ)



多くの調光器と併用できるランプです。スムーズな調光でお好みの雰囲気を作り出すことができます。このランプが現在ご利用の調光器に対応しているかどうかにつきましては、調光器の適合表をご確認ください。

# 仕様

## 電球の特性

- ・ 使用目的: 屋内/屋外
- ・ ランプの形状: 無指向性電球
- ・ ソケット: E26
- ・ 調光機能: ○
- ・ 電球の仕上げ: つや消し
- ・ Bulb Material: Glass

## 耐久性

- ・ スイッチサイクル数: 100,000
- ・ 公称寿命: 50,000

## 環境

- ・ 本製品の処分: 経済的耐用年数の終了後は地域の条例に従って製品を処分し、通常の家庭ごみと一緒に製品を廃棄しないでください。製品を正しく廃棄することで、環境や人間の健康に悪影響を与えない可能性を防ぐことができます。

## 照明の特性

- ・ ビーム角: 300 度
- ・ 演色評価数 (CRI): 90
- ・ 色温度: 2700 K
- ・ 公称光束: 485 lm
- ・ 発光効率 (定格) (Nom): 173 lm/W

## その他

- ・ 目の負担軽減: ○
- ・ LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient
- ・ 追加機能: 調光可能

## 外装に関する情報

- ・ EAN: 8721103110176
- ・ EOC: 872110311017600
- ・ 製品名: A60 40W 2700K E26 G UE D FR JP

## 消費電力

- ・ 力率: 0.7
- ・ 電圧: AC 100 V
- ・ 相当ワット数: 40 W
- ・ 消費電力: 2.8 W

## 製品寸法・重量

- ・ 全高: 10.5 mm
- ・ 全長: 10.5 mm
- ・ 全幅: 6 mm

## 技術仕様

- ・ 周波数: 50-60

## 外装の寸法と重量

- ・ EAN/UPC - 製品: 8721103110176
- ・ 正味重量: 0.04 kg
- ・ 総重量: 0.06 kg
- ・ 高さ: 12 cm
- ・ 長さ: 6.6 cm
- ・ 幅: 6.6 cm



発行日: 2025-09-24  
バージョン: 0.75

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify は、本書に含まれる情報の正確性や完全性についての表明または保証を行わず、それらに依拠するいかなる行動についても責任を負いません。本書に記載されている情報は、商業的提供を意図したものではなく、Signify による別段の合意がない限り、いかなる見積もりや契約の一部を構成するものではありません。Philips および Philips の盾のエンブレムは、Koninklijke Philips N.V. の登録商標です。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)