

PHILIPS

Drin 플로어 램프

바닥등

Drin

블랙



42261/30/67



상상력 넘치는 조명

집에 약간의 복고풍을 더하십시오. 따뜻한 백색 빛을 방사하며 높이를 할 수 있습니다. 빛을 필요한 곳에 정확하게 향하게 하여 소파에서 기분 좋게 독서하십시오.

용이한 사용

- 편리한 발판 스위치

당신의 인테리어에 맞는 스타일

- 다양한 색상 옵션 지원

편리한 사용

- 광 각도 조절 가능

최상의 품질

- 우아하고 은은한 조명

주요제품

편리한 발판 스위치
편리한 전원 켜기/끄기

색상 선택 가능
다양한 색상 중 방 분위기에 맞는 색상을
선택할 수 있습니다.

광 각도 조절 가능
우아하고 은은한 조명

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내

디자인 및 마감

- 색상: 블랙
- 재질: 메탈

기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 홈 오피스
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 바닥등
- 눈 편안: 아니요

제품 규격 및 무게

- 순중량: 4.370 kg
- 높이: 191 cm
- 길이: 25 cm
- 폭: 36 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 조명기구 전체 lumen 값: -
- 주전원: 100 - 240
- LED: 아니요
- 에너지 등급(광원 포함): 전구 미포함
- 장착/캡: E27
- 소비 전력 전구 포함: -
- 최대 소비 전력 교체 전구: 24 W
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class II
- 교체 가능한 광원: 예
- 광원의 수: 1

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718291532262
- 순중량: 4.37 kg
- 총중량: 5.8 kg
- 높이: 0 mm
- 길이: 0 mm
- 폭: 0 mm
- 제품 코드 (12NC): 915004461001



발행일자: 2024-04-12
버전: 0.541

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com