

PHILIPS

데스크 램프

myHomeOffice

66048LeverPlus

화이트

LED

66048/31/K3



편의성을 자랑하는 향상된 데스크 등

특수 광학 장치와 디밍용 로터리가 있는 회전식 막대 모양의 독서대

눈에 편한 조명

- 과학적 배광

제어

- 다단계 디밍

주요제품

과학적 배광 다단계 디밍

직관적인 다단계 밝기 조절 설정으로 빛을 더 잘 제어할 수 있어서 필요한 조명 환경을 창조할 수 있습니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

추가 기능/액세서리 포함

- LED 모듈 5년 보증: 아니요
- FFP - 불만제로 팩: 예

기타

- 특수 설계: 가정 내 서재 및 공부방, 거실 및 침실
- 유형: 테이블 램프
- 눈 편안: 아니요

제품 규격 및 무게

- 순중량: 1.067 kg
- 높이: 40.8 cm
- 길이: 16 cm
- 폭: 44 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 조명기구 전체 lumen 값: 400 lm
- 주전원: 범위 100V ~ 240V, 50~60Hz
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 단계 디밍 - 조광기와 함께 사용 불가
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 에너지 등급(광원 포함): 내장형 LED
- 전구 수: 1
- 소비 전력 전구 포함: -
- 최대 소비 전력 교체 전구: 5.2 W
- IP 코드: IP20, 12.5mm를 초과하는 물체로부터 보호, 방수장치 없음
- 보호 등급: II - 이중 절연
- 교체 가능한 광원: 아니요

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696169186
- 순중량: 1.07 kg
- 총중량: 1.4 kg
- 높이: 468 mm
- 길이: 178 mm
- 폭: 178 mm



발행일자: 2024-11-21
버전: 0.119

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com