

# PHILIPS

## 백열 램프

백열 리플렉터 램프

60W

불투명

E27 캡

871150004366578



## 컬러 압착 유리 리플렉터

컬러 PAR은 식당, 댄스홀, 디스코텍, 분수 및 '빛과 소리' 광경뿐만 아니라 축제 조명을 위해 고안되었습니다. 압착 유리와 방수 구조로 이 램프는 옥내 및 옥외 용도에 적합합니다.

### 가정 방 조명으로는 부적합합니다

- 장식적인 컬러 효과

### 휘황찬란한 컬러

- 우수한 코팅

### 옥내 및 옥외 용도에 적합

- 전천후형 컬러 코팅

# 주요제품

장식적인 컬러 효과  
채도가 풍부한 색으로 분위기 고양

우수한 코팅  
전천후형 컬러 코팅

## 사양

### 전구 특성

- 소켓: E27
- 전구 마감: 불투명
- 조광가능: 예

### 전구 규격

- 높이: 104.5 mm
- 폭: 63 mm

### 내구성

- 명목 수명: 1,000

### 조명 특성

- 용도: 액센트 조명
- 연색성 지수(CRI): 100

### 조명기구 피팅

- 형태: NR63
- 전압: 230

### 전력 소비량

- 전력 소비량: 60

### 정격값

- 정격 수명: 1,000

### 기술 사양

- 조광가능: 예
- 캡 베이스: E27

### 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8711500043665
- 순중량: 25.97 g
- 총중량: 38.17 g
- 높이: 10.5 cm
- 길이: 6.2 cm
- 폭: 6.2 cm



발행일자: 2025-09-17  
버전: 0.743

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](#)