

PHILIPS

T5 선형 형광등

마스터 T5

55W

2GX13

쿨 화이트

8711500642516



슬림 디자인으로 밝고 멋진 가정

멋진 가정 분위기를 연출하기 위해 다양한 용도에 사용할 수 있는 슬림 디자인용 Philips T5를 선택하십시오. Super 80 Color 기술이 어떤 장식 이든 돋보이게 하는 뛰어난 광질을 제공합니다.

에너지가 절약됩니다

- 에너지가 절약됩니다

멋진 현대적 피팅

- 다양한 용도에 사용할 수 있는 슬림 디자인

주요제품

에너지가 절약됩니다
슬림 디자인

Philips PLQ 램프의 슬림 디자인은 더욱
멋진 분위기를 위해 다양한 용도에 사용할

수 있습니다. 빛이 균일하게 퍼지기 때문에
집이 밝아집니다.

사양

전구 특성

- 소켓: 2GX13
- 기술: 형광등
- 조광가능: 예

전구 규격

- 높이: 305 mm
- 폭: 18 mm

내구성

- 명목 수명: 12,000

조명 특성

- 용도: 보다 밝은 빛
- 연색성 지수(CRI): 81
- 색 온도: 4000 K
- 조명 색상 카테고리: 시원한 백색
- 명목 광속: 4210 lm
- 상관 색온도(Nom): 4000 K
- 광속: 4,210 lm
- 발광 효율(정격)(Nom): 76 lm/W

전력 소비량

- 에너지 효율 라벨(EEL): G
- 전력 소비량: 55.7

기술 사양

- 광 출력: 4,200 lm
- 형태: 원형 형광등
- 색도 좌표 Y: 0.38
- 색도 좌표 X: 0.38
- EPREL 등록 번호: 423623
- 광속 측정 기준: Sphere
- 조광가능: 예
- 캡 베이스: 2GX13



발행일자: 2025-08-30
버전: 0.774

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com