

PHILIPS

원형 형광등

마스터 T5

55W

2GX13

전구색

871150064279025



슬림 디자인으로 밝고 멋진 가정

밝고 멋진 가정을 위한 슬림 디자인

에너지가 절약됩니다

- 에너지가 절약됩니다

밝은 빛을 선사합니다

- 아주 밝은 활기찬 경험

높은 루멘 출력의 고효율

- 높은 초기 광 출력

주요제품

에너지가 절약됩니다

휘도 증강

고효율 형광등과 BrightBoost 기술의 결합으로 연색성이 좋고 아주 밝습니다

높은 초기 광 출력

광 출력이 높기 때문에 광질과 밝기가 뛰어나고 가정 용도에 더 많은 활기를 부여합니다.

사양

전구 특성

- 소켓: 2GX13
- 기술: 에너지 절약형 램프
- 조광가능: 예

전구 규격

- 높이: 305 mm
- 폭: 18 mm

내구성

- 광속 유지율: 0.85
- 명목 수명: 12,000

조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 81
- 색 온도: 3000 K
- 명목 광속: 4210 lm
- 상관 색온도(Nom): 3000 K
- 광속: 4,210 lm
- 발광 효율(정격)(Nom): 76 lm/W

전력 소비량

- 전압: 230 V
- 에너지 효율 라벨(EEL): G
- 전력 소비량: 55.7

기술 사양

- 진동 횟수: 50
- 형태: 원형
- 색도 좌표 Y: 0.403
- 색도 좌표 X: 0.44
- EPREL 등록 번호: 423622
- 광속 측정 기준: Sphere
- 조광가능: 예
- 캡 베이스: 2GX13



발행일자: 2025-08-30
버전: 0.827

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 함의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com