



눈이 편안한 LED 조명

견고한 디자인과 최적의 성능을 갖춘 필립스 LED 다운라이트는 모든 가 정 공간에 품질과 밝기를 제공하는 완벽한 등기구입니다. 눈이 편안한 조 명.

조명 효과

. 밝은 집중형 빛

안전성

• 유해한 자외선 없음

내구성

• 최대 15,000시간의 오랜 수명

주요제품

밝은 집중형 빛

특정 스타일에 주의를 끌기 위해 물체, 식 탁 또는 기타 인테리어에 빛을 집중시킵니 거하도록 디자인되었습니다. 다.

유해한 자외선 없음

이 제품은 잠재적으로 유해한 자외선을 제

최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

사양

전구 특성

• 의도된 용도: 옥내 . 램프 모양: 원형

디자인 및 마감

• 색상: 화이트

•재질:메탈, 플라스틱

내구성

• 평균 수명(2.7시간/일): 15 년

• 광속 유지율: 70% • 스위치 주기 수: 7,500

• 명목 수명: 15.000

환경

• Disposal of the product: (경제적) 수명 이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품 을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐 기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영 향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

• 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요

• LED 내장: 예

• 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

· 빔 각도: 30°

• 컬러 일관성: 5 SDCM • 연색성 지수(CRI): 80

• 색 온도: 4000 K

•60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2

• 발광 효율(정격)(Nom): 57 lm/W

기타

• 특수 설계: 침실, 거실, 식당, 주방, 사무실

• 스타일: 컨템포러리 • 유형:: 매립등 • 눈 편안: 예

기타 특성

. 램프 전류: 62 mA

전력 소비량

• 역률: 0.5

제품 규격 및 무게

• 순중량: 0.114 kg

• 오목 거리: 55 mm

•전체 높이: 62 mm

•전체 길이: 90 mm

• 전반적인 너비: 90 mm

• Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0

서비스

• 보증:: 1년

기술 사양

• 직경: 90 mm

• 조명기구 전체 lumen 값: 400

• 조명 색상: 4000

• 주전원: AC 220-240

• 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요

• 소비 전력 전구 포함: 7

• IP 코드: IP20 | 손가락 보호

·보호 등급: 클래스 II - 이중 절연

포장 치수 및 무게

• EAN/UPC - 제품: 8718696161906

• 순중량: 0.12 kg

• 총중량: 0.16 kg • 높이: 88 mm

•길이: 94 mm

· 폭· 94 mm



발행일자: 2025-09-03 버전: 0.135

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.