

PHILIPS

캔들 25W B35 E14

LED

2700K

250lm

15000h

220-240V



8718696454855



투명 LED 캔들은 가정에 편안한 광채를 더합니다

따뜻한 백색광 LED의 경험

지속 가능한 선택

- 최대 15년 간 지속
- 매우 낮은 에너지 소비량, 최소 80% 절약

따뜻한 분위기 조성

- 진짜 백열등 같은 전구색 조명(2700K)

즉석 등 (LED)

- 전원을 켜는 즉시 점등

주요제품

최대 15년 간 지속

최대 수명 15,000시간의 이 필립스 LED 램프로 최대 15년 동안 원하는 분위기를 분위기를 연출할 수 있습니다.

매우 낮은 에너지 소비량



Philips LED 전구로 바꾸면 밝기나 조명 품질을 떨어뜨리지 않고도 즉각적으로 80%까지 에너지를 절약할 수 있습니다.

전구색 조명(2700K)

조명은 색온도가 서로 다른데, 이는 켈빈(K)이라는 단위로 표시됩니다. 켈빈 값이 낮은 조명은 따뜻한 느낌의 보다 아늑한 빛을 발산하며 켈빈 값이 높은 조명은 시원한 느낌의 보다 활기찬 빛을 발산합니다.

전원을 켜는 즉시 점등

기다릴 필요가 없습니다. 필립스 LED 전구는 전원을 켜는 즉시 최대 밝기를 제공합니다.

사양

전구 특성

- 형태: 캔들
- 램프 모양: 비방향성 캔들
- 소켓: E14
- 유리의 타입: 클리어
- 램프 모양 코드: B35
- 조광가능: 아니요
- 전구 마감: 투명

전구 규격

- 높이: 10.6 cm
- 폭: 3.5 cm

내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000 시간

조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 2700 K
- 명목 광속: 250 lm
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타

- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort

포장 정보

- 제품군: 눈 편안

전력 소비량

- 역률: 0.4
- 전압: 220-240 V
- 전력: 4 W
- 전력 수준: 25 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 10.6 cm

기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696454855
- 순중량: 0.04 kg
- 총중량: 0.05 kg
- 높이: 14 cm
- 길이: 4.5 cm
- 폭: 4.5 cm
- 제품 코드 (12NC): 929001142207



발행일자: 2024-04-15
버전: 0.655

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com