

# PHILIPS

스팟

LED

5W(50W)

GU5.3 캡

전구색

밝기 조절 안됨



8718696579558



## 집중적인 빔의 내구성이 강한 LED 액센트 등

Philips LED 스포트라이트는 집중적 밝은 빔, 긴 수명과 상당한 에너지 절약을 제공합니다.

### 신뢰의 빛

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.

### 간편한 교체

- 스위치를 켜는 즉시 최대의 광 출력에 도달

### 따뜻한 분위기 조성

- 진짜 백열등 같은 전구색 조명(2700K)

### 지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 어떤 공간에 사용해도 안전하며 재활용 간편

# 주요제품

## UV 또는 IR 없음

조명 광선에 적외선이 없으므로 열이 발생하지 않으며, 조명에 자외선이 없으므로 섬유와 물품이 빛에 바래지 않습니다.

## 즉시 점등

전원을 켜는 즉시 보다 높은 효율의 LED 램프를 제공하는 것이 필립스의 약속입니다.

## 전구색 조명(2700K)

조명은 색온도가 서로 다른데, 이는 켈빈(K)이라는 단위로 표시됩니다. 켈빈 값이 낮은 조명은 따뜻한 느낌의 보다 아늑한 빛을 발산하며 켈빈 값이 높은 조명은 시원한 느낌의 보다 활기찬 빛을 발산합니다.

## 유해 물질 없음

필립스 LED 조명은 유해물질을 전혀 포함하지 않아 어떤 공간에도 안전하게 사용할 수 있으며 재활용하기도 쉽습니다.

# 사양

## 전구 특성

- 형태: 스팟
- 램프 모양: 방향성 스팟
- 소켓: GU5.3
- 조광가능: 아니요

## 전구 규격

- 높이: 46 mm
- 폭: 50 mm

## 내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000 시간

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 조명 특성

- 빔 각도: 24°
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 2700 K
- 명목 광속: 400 lm
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 1
- 상관 색온도(Nom): 2700 K
- 광속: 400 lm
- 발광 효율(정격)(Nom): 80.00 lm/W

## 기타 특성

- 효능: 80 lm/W
- EU RoHS 준수: 예

## 전력

- 역률(분율): 0.5

## 전력 소비량

- 역률: >0.5
- 전압: 12 V
- 전력: 5 W
- 전력 수준: 50 W
- 전력 소비량: 5 W

## 제품 규격 및 무게

- 길이: 4.7 cm

## 정격값

- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 피크 강도: 1700 cd

## 기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz
- 회선 주파수: - Hz
- 조광가능: 아니요
- 캡 베이스: GU5.3

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718696579558
- 순중량: 0.05 kg
- 총중량: 0.05 kg
- 높이: 5.5 cm
- 길이: 4.5 cm
- 폭: 4.5 cm
- 제품 코드 (12NC): 929001240108



발행일자: 2024-07-25  
버전: 0.528

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)