

# PHILIPS

전구 60W A60 E26

LED

6500K

806lm

25000h

8718699717728



## 가정용 최첨단 LED 전구

최첨단 LED는 평상시 실내 활동에 적합한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 품질 걱정 없이 에너지 비용 절약이 가능하며 전구를 교체해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

### 지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 필립스의 제품에 표시된 내용은 신뢰하셔도 됩니다.
- 수은을 포함하지 않음

# 주요제품

## UV 또는 IR 없음

조명 광선에 적외선이 없으므로 열이 발생하지 않으며, 조명에 자외선이 없으므로 섬유와 물품이 빛에 바래지 않습니다.

## 수은을 포함하지 않음

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 비방향성 전구
- 소켓: E26
- 유리의 타입: 불투명
- 전구 마감: 불투명
- 조광가능: 아니요

## 전구 규격

- 높이: 10.8 cm
- 폭: 6 cm

## 내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 25,000 시간

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 명목 광속: 806 lm
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등
- 색상 코드: 865 | CCT of 6500K

## 기타

- 눈 편안: 아니요

## 기타 특성

- 효능: 100 lm/W

## 포장 정보

- EAN: 8718699717728
- EOC: 871869971772800
- 제품 명칭: ESS LEDBulb 8W 6500K A60 1CT/12x4 KR

## 전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: 100-240 V
- 전력: 8 W
- 전력 수준: 60 W

## 제품 규격 및 무게

- 길이: 10.8 cm

## 기술 사양

- 진동 횟수: 50-60 Hz

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8718699717728
- 순중량: 0.06 kg
- 총중량: 0.08 kg
- 높이: 10.6 cm
- 길이: 6.1 cm
- 폭: 6.1 cm
- 제품 코드 (12NC): 929002993951



발행일자: 2024-09-07  
버전: 0.27

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)