PHILIPS

필라멘트 캔들 호박색 15W B35 E14

LED

1800K

136lm

15000h

조광



8719514315976



가정용 최첨단 LED

이 Philips LED 전구는 아름답고 매우 따뜻한 빛과 매우 긴 수명, 그리고 즉각적이고 상당한 에너지 절감 효과를 제공합니다. 이 전구는 불꽃 색온 도로 아늑한 분위기를 연출하기에 완벽한 선택입니다.


밝기 조절이 가능한 매우 따뜻한 백색 조명

ㆍ 밝기 조절이 가능한 매우 따뜻한 백색 조명

눈에 잘 띄는 디자인으로 켰을 때도 껐을 때도 아름다운 모양

. 켰을 때도 껐을 때도 아름다운 모양

주요제품



밝기 조절이 가능한 매우 따뜻한 백색 조명 매우 따뜻한 백색 조명으로 객실에 아늑하 고 따뜻한 분위기를 선사하며, 조명을 어둡 게 하여 개인적인 분위기를 조성할 수 있습 니다.

켰을 때도 껐을 때도 아름다운 모양



"보이는 필라멘트가 있는 이 아름다운 램프 는 감각적인 스타일을 더해줍니다어느 방 에서나 향수를 느낄 수 있습니다. 꼈을 때 도 껐을 때도 아름다운 모양 "

사양

전구 특성

• 의도된 용도: 옥내

• 램프 모양: 비방향성 캔들

• 소켓: E14

• 조광가능: 예

전구 규격

• 높이: 9.5 cm

• 폭: 3.6 cm

디자인 및 마감

• 재질: 유리

내구성

• 스위치 주기 수: 20,000

• 명목 수명: 15.000 시간

환경

• Disposal of the product: (경제적) 수명 이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품 을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐 기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영 향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

조명 특성

. 연색성 지수(CRI): 80

· 색 온도: 1800 K

• 명목 광속: 136 lm

• 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점 등

• 색상 코드: 818 | CCT of 1800K

기타

· 눈 편안: 예

· LED Innovations: EyeComfort

• 기타 특징: 조광가능, 장식용

기타 특성

• 효능: 54 lm/W

포장 정보

• EAN: 8719514315976

• EOC: 871951431597600

· 제품 명칭: LED classic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

전력 소비량

•역률: 0.7

• 전압: 220-240 V

• 전력: 2.5 W

. 전력 수준: 15 W

제품 규격 및 무게

• 길이: 9.5 cm

기술 사양

· 진동 횟수: 50-60 Hz



발행일자: 2025-02-12 버전: 0.382 © 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.