

PHILIPS

전구 67W A60 E26

LED

3000K

750lm

15000h

8719514387201



뛰어난 품질의 밝은 LED 조명

최첨단 LED는 평상시 실내 활동에 적합한 일반 조명 솔루션을 제공합니다. 품질 걱정 없이 에너지 비용 절약이 가능하며 전구를 교체해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.

고품질 조명

- 편안한 눈을 위해 고안되었음†

수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 수명이 15,000 시간이기 때문에 광원을 자주 교체해야 하는 번거로움을 줄일 수 있으며, 완벽한 조명 솔루션을 15년 이상 즐길 수 있습니다.

주요제품

편안한 눈을 위해 고안되었음



거친 조명이 어떻게 눈을 혹사할 수 있는지 쉽게 알 수 있습니다. 너무 밝으면 눈이 부십니다. 너무 연하면 침침함을 경험합니다. 이제 눈에 편안하고 가정에 완벽한 분위기를 연출하도록 고안된 LED로 당신의 세상을 부드럽게 밝힐 수 있습니다.

15,000시간 동안 오래 지속

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 비방향성 전구
- 소켓: E26
- 전구 마감: 불투명
- 조광가능: 아니요
- Bulb Material: Plastic

내구성

- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 15,000

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- LED 내장: 예

조명 특성

- 빔 각도: 180
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 3000 K
- 명목 광속: 750 lm
- 발광 효율(정격)(Nom): 93

기타

- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort

포장 정보

- EAN: 8719514387201
- EOC: 871951438720100
- 제품 명칭: LEDBulb 8W E26 3000K A60 1PF/6 KR

전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: AC 220~240 V
- 전력 수준: 67
- 전력: 8

제품 규격 및 무게

- 전체 높이: 104 mm
- 전체 길이: 104 mm
- 전반적인 너비: 60 mm

기술 사양

- 진동 횟수: 50-60
- 전구 기술: LED

전구

- 소프트웨어 업그레이드 가능: 아니요

지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: No
- 지원 기간: 해당 없음
- 호환되는 운영 체제: 해당 없음
- 통신 프로토콜: 해당 없음
- 타사 시스템과의 호환성: 해당 사항 없음

8719514387201

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514387201
- 순중량: 0.03 kg
- 총중량: 0.04 kg

- 높이: 13.7 cm
- 길이: 6.1 cm
- 폭: 6.1 cm



발행일자: 2026-07-04
버전: 0.72

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 함의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com