

PHILIPS

VDT 메이트 탁상 조명

데스크 조명

2700 - 6500K

화이트

조광가능



8719514396814



EyeComfort로 눈이 편안 한 빛을 선사합니다.

비대칭 광학렌즈가 있으며 색온도 및 밝기 조절이 가능한 이 책상 조명은 향상된 가시성을 제공하고 유해한 눈부심을 감소시킵니다.

조명 효과

- SceneSwitch 색상 변경

최상의 품질

- 눈 편안 - 눈에 편안한 조명

제어

- 단계 조도 조절

주요제품

SceneSwitch 색상 변경

SceneSwitch 색상 변경을 사용하면 집에서 생활 공간의 전반적인 분위기를 설정할 수 있습니다. 시원한 일광으로 집중을 유지하고, 시원한 백색광으로 생산성을 높이거나, 따뜻한 백색광으로 긴장을 풀고 휴식을 취하십시오. 본질적으로 소비자는 일상 활동에 따라 가정의 조명을 제어할 수 있습니다.

눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이

상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

단계 조도 조절

다양한 디밍 수준 중에서 선택하여 순간에 적합한 분위기를 연출하세요.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 조광가능: 예

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 메탈, 플라스틱

내구성

- 스위치 주기 수: 15,000
- 명목 수명: 15,000

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 2700-6500 K
- 발광 효율(정격)(Nom): 42 lm/W

기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 사무실
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 데스크 조명
- 눈 편안: 예
- 기타 특징: 조광가능

기타 특성

- 램프 전류: 180 mA

제품 규격 및 무게

- 순중량: 3.2 kg
- 전체 높이: 416 mm
- 전체 길이: 450 mm
- 전반적인 너비: 437 mm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 조명기구 전체 lumen 값: 600
- 조명 색상: 2700-6500
- 주전원: 100-240
- 소비 전력 전구 포함: 14
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: 클래스 II - 이중 절연

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514396814
- 순중량: 3.2 kg
- 총중량: 5.02 kg
- 높이: 53 cm
- 길이: 25 cm
- 폭: 29.5 cm



발행일자: 2025-08-02
버전: 0.307

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com