

# PHILIPS

Donutclip 탁상 조명

데스크 조명

4000K

화이트

조광가능



8719514396890



## 눈이 편안한 LED 조명

더 많은 편의를 위해 리튬 배터리가 통합된 클립 독서등

### 최상의 품질

- 눈 편안 - 눈에 편한 조명

### 제어

- 단계 조도 조절

## 주요제품

### 눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬

광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공

합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

### 단계 조도 조절

다양한 디밍 수준 중에서 선택하여 순간에 적합한 분위기를 연출하세요.

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 조광가능: 예

## 디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 메탈, 플라스틱

## 내구성

- 스위치 주기 수: 15,000
- 명목 수명: 15,000

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 조절 불가
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

## 조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 4000 K
- 발광 효율(정격)(Nom): 76

## 기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 사무실
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 데스크 조명
- 눈 편안: 예
- 기타 특징: 조광가능

## 기타 특성

- 램프 전류: 600 mA

## 제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.25 kg
- 전체 높이: 380 mm
- 전체 길이: 99 mm
- 전반적인 너비: 290 mm

## 서비스

- 보증: 2년

## 기술 사양

- 조명기구 전체 lumen 값: 175
- 전구 기술: LED
- 조명 색상: 시원한 백색 조명 효과
- 주전원: 5 V
- 소비 전력 전구 포함: 3
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: 클래스 III - 저전압의 탁월한 안정성

## 전구

- 소프트웨어 업그레이드 가능: 아니요

## 지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: No
- 지원 기간: 해당 없음
- 호환되는 운영 체제: 해당 없음
- 통신 프로토콜: 해당 없음
- 타사 시스템과의 호환성: 해당 사항 없음

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514396890
- 순중량: 0.25 kg
- 총중량: 0.38 kg
- 높이: 18 cm
- 길이: 6.5 cm
- 폭: 17 cm



발행일자: 2026-07-08  
버전: 0.533

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)