



1개의 픽스처. 기존 스위 치. 3가지 광 설정.

리모컨이 포함된 Philips LED 접이식 천정 팬 라이트로 사용자 지정 가능한 조명과 편안한 산들바람을 결합합니다. 사용하지 않을 때 눈에 띄지 않게 접히는 투명 블레이드와 3개의 SceneSwitch 조명 설정으로 이 조명은 어떤 공간에서도 완벽한 분위기를 연출합니다.

편리한 사용

- •투명 블레이드가 있는 개폐식 천장 선풍기
- 간단하게 설치하고 안전하게 쓰세요
- 강력하고 안정적인 성능
- 연중무휴 사용
- 편안한 바람을 즐기세요
- 편리한 타이머

분위기를 내는 조명 효과

• 밝고 편안한 천장 조명

최상의 품질

• 조용한 모터

주요제품

투명 블레이드가 있는 개폐식 천장 선풍기

천장에서 회전하는 그림자에 작별을 고하 세요. 이 선풍기에는 사용하지 않을 때 조 명 속으로 접혀 보이지 않게 할 수 있는 투 명한 날개가 있습니다.

간단하게 설치하고 안전하게 쓰세요

Philips LED 접이식 천장 선풍기 조명은 엄 격한 안전 테스트를 통과했으며 낙하 방지 나사와 견고한 디자인, 기타 중요한 안전 기능을 갖추고 있습니다.

강력하고 안정적인 성능

Philips LED 천장 팬 조명은 강력한 공기 순환과 시간이 지나도 지속적인 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다. 넓은 블레이 드 디자인으로 공기량을 크게 커버할 수 있 어 냉각을 위한 최대 공기 흐름을 보장합니 다

연중무휴 사용

여름과 겨울 모두에 대한 작동 모드를 사용 Philips LED fan ceiling은 조용한 모터를 하면 일년 내내 공간의 공기를 순환시키는 최상의 설정을 얻을 수 있습니다.

편안한 바람을 즐기세요

팬의 동적 속도 설정을 제공하는 Natural Breeze 기능으로 집 안의 모든 방에 섬 바 람을 불어넣으십시오.

편리한 타이머

일정 시간이 지나면 조명을 끄는 두 가지 타이머 중에서 선택하고 리모컨으로 설정 합니다.

밝고 편안한 천장 조명

Philips LED fan ceiling은 포함된 리모컨 이나 벽 스위치로 제어할 수 있는 강력하면 서도 편안한 조명을 제공합니다.

조용한 모터

제공하여 시끄러운 소음 없이 실내 공기를 순화시킵니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- . 램프 모양: 원형

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 메탈. 플라스틱

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 15,000
- 명목 수명: 15.000

환경

• Disposal of the product: (경제적) 수명 이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품 을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐 기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영 향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- •리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 예

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- · 연색성 지수(CRI): 80
- · 색 온도: 2700-4000-6500 K
- .60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2
- · 발광 효율(정격)(Nom): 128 lm/W

기타

- •특수 설계: 침실, 거실, 식당, 주방, 사무실
- 스타일: 컨템포러리
- •유형:: 팬 천장 조명
- 눈 편안: 예
- 기타 특징: 리모컨

기타 특성

· 램프 전류: 290 mA

전력 소비량

• 역률: 0.9

제품 규격 및 무게

- · 순중량: 7.2 kg
- •전체 높이: 418 mm
- 전체 길이: 510 mm
- 전반적인 너비: 510 mm

서비스

• 보증:: 2년

기술 사양

• 직경: 510 mm

• 조명기구 전체 lumen 값: 4500

• 조명 색상: 2700/5500/4000

• 주전원: AC 220-240

• 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요

• IP 코드: IP20 | 손가락 보호

•보호 등급: 클래스 1 - 접지됨

포장 치수 및 무게

• EAN/UPC - 제품: 8719514408494

• 순중량: 7.2 kg

• 총중량: 10.75 kg

• 높이: 30 cm

•길이: 55.3 cm

• 폭: 55.3 cm



발행일자: 2025-08-30 버전: 0.560 © 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.