

# PHILIPS

전구 8W(Eq.60W)  
A60 E26

스마트 LED

풀컬러

플라스틱

간편한 플러그 앤 플레이 방식

WiZ 앱 또는 음성으로 컨트롤



8719514413573



## 분위기에 맞는 컬러풀한 조명

실내 공간에서 E27 베이스와 Philips Smart LED 풀컬러 스마트 전구를 사용해 다양한 색감의 조명을 연출해 보세요. 이 전구는 WiZ 연결 전구입니다. WiZ 앱이나 음성 명령을 사용해 기존 WiFi 연결로 제어할 수 있습니다.

### 손쉬운 설정

- 간편한 플러그 앤 플레이. 기존 Wi-Fi와 함께 작동합니다.

### 스마트 제어기

- 스마트폰으로 어디서든 제어하세요.
- Google Assistant, Alexa 또는 Siri Shortcuts를 통한 음성 제어

### 스마트 기능

- 예약 기능을 이용한 조명 자동화
- 사전 설정된 웰빙 기능

### 조명 모드

- 따뜻한 흰색에서 차가운 흰색 및 사전 설정 모드로 조정 가능
- 수백만 가지 색상 및 동적 조명 모드
- 사전 설정된 동적 조명 모드로 장면을 맞춤 설계하십시오.

# 주요제품

## 간편한 플러그 앤 플레이 방식

WiZ는 기존 Wi-Fi 라우터와 함께 작동하므로 추가 게이트웨이가 필요하지 않습니다. 새 조명을 연결하고 WiZ 앱을 다운로드하면 바로 사용할 수 있습니다!

## 어디서나 제어

스마트폰으로 언제 어디서나 WiZ 조명을 제어하세요. 집을 떠나기 전에 불을 켜두어도 걱정할 필요가 없습니다. WiZ 앱은 iOS 및 Android에서 사용할 수 있습니다.

## 음성 제어

음성과 Google Assistant, Amazon Alexa 또는 Siri Shortcuts를 사용하여 핸드프리로 조명을 제어할 수 있습니다. 간단한 음성 명령을 사용하여 조명을 켜거나 끄고, 밝게 및 어둡게 하고, 색상을 변경하고, 사용자 지정 조명 장면을 설정합니다.

## 예약 기능을 이용한 조명 자동화

일상 또는 주간 일과에 맞게 조명을 자동화하십시오. 집에 도착하기 전에 조명이 켜지도록 예약하고 필요하지 않을 때는 꺼두십시오.

## 사전 설정된 웰빙 기능

WiZ 앱의 사전 설정된 웰빙 기능을 사용하여 하루 종일 생체 리듬에 가장 적합한 조명 패턴을 즐기십시오. WiZ는 활력과 집중이 필요할 때 밝은 일광을 제공하고 부드럽고 따뜻한 흰색으로 부드럽게 전환하여 긴장을 풀고 숙면할 수 있도록 도와줍니다.

## 따뜻한 흰색에서 차가운 흰색 및 사전 설정 모드로 조정 가능

활력을 주는 시원한 백색부터 부드러운 따뜻한 백색까지 다양한 범위에서 선택하거나 포커스 및 휴식과 같은 사전 설정 모드에서 선택하여 활동에 가장 적합한 분위기를 조성하십시오.

## 수백만 가지 색상 및 동적 조명 모드

수백만 개의 밝은 색상 팔레트에서 선택하여 집에 놀라운 분위기를 연출하십시오. 다이나믹한 조명 효과가 환경을 비추는 미묘한 차이를 즐기십시오.

## 맞춤형 장면

다양한 색상과 흰색 조명 모드를 혼합하여 일상의 순간에 완벽한 조명 분위기를 연출하십시오. 저장하고 앱, WiZmote 또는 음성으로 언제든지 호출하십시오.

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: A60
- 소켓: E26
- 기술: 스마트 와이파이
- 유리의 타입: 불투명
- 조광가능: 무선 디밍

## 전구 규격

- 높이: 11.8 cm
- 중량: 0.065 kg
- 폭: 6 cm

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 25 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 25,000 시간

## 조명 특성

- 컬러 일관성: 6SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 2200-6500 K
- 조명 색상 카테고리: 풀컬러
- 명목 광속: 806 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

## 기타 특성

- 램프 전류: 39 mA
- 효능: 100 lm/W

## 포장 정보

- EAN: 8719514413573
- EOC: 871951441357300
- 제품 명칭: PHI WFB 60W A60 E26 922-65 RGB 1PF/6

## 전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: 220 V
- 전력: 8 W
- 전력 수준: 60 W

#### 제품 규격 및 무게

- 길이: 11.8 cm

#### 정격값

- 정격 수명: 25,000 시간
- 정격 광속: 806 lm
- 정격 전원: 8 W

#### 서비스

- 보증: 2년

#### 기술 사양

- 진동 횟수: 60 Hz

#### 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514413573
- 순중량: 0.07 kg
- 총중량: 0.09 kg
- 높이: 16 cm
- 길이: 7 cm
- 폭: 7 cm
- 제품 코드 (12NC): 929003149020



발행일자: 2024-04-20  
버전: 0.24

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)