## **PHILIPS**

Cicero 휴대용 조명

휴대용 등

5000K

블랙

조광가능



8719514443730



# 눈이 편안한 LED 조명

견고한 디자인과 최적의 성능을 갖춘 필립스 LED 책상 조명은 모든 가정 공간에 품질과 밝기를 제공하는 완벽한 등기구입니다. 눈이 편안한 조명.

#### 최상의 품질

• 눈 편안 - 눈에 편한 조명

### 주요제품

#### 눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가 운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬 광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테 스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구 는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이 상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

### 사양

#### 전구 특성

• 의도된 용도: 옥내 • 램프 모양: 원형 • 조광가능: 예

#### 디자인 및 마감

• 색상: 블랙 • 재질: 플라스틱

#### 내구성

• 평균 수명(2.7시간/일): 15 년

• 광속 유지율: 70% • 스위치 주기 수: 30,000

• 명목 수명: 15.000

#### 환경

• Disposal of the product: (경제적) 수명 이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품 을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐 기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영 향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

#### 추가 기능/액세서리 포함

•리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요

• LED 내장: 예

• 리모컨 포함: 아니요

#### 조명 특성

컬러 일관성: 6 SDCM연색성 지수(CRI): 80

• 색 온도: 5000 K

•60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2

• 발광 효율(정격)(Nom): 30 lm/W

#### 기타

• 특수 설계: 정원. Patio

• 스타일: 컨템포러리

• 유형:: 휴대용 등

• 눈 편안: 예

• 기타 특징: 조광가능

#### 기타 특성

• 램프 전류: 1200 mA

#### 제품 규격 및 무게

· 순중량: 0.36 kg

•전체 높이: 198 mm

• 전체 길이: 115 mm

• 전반적인 너비: 115 mm

#### 서비스

• 보증:: 2년

#### 기술 사양

• 직경: 115 mm

• 조명기구 전체 lumen 값: 180

• 조명 색상: 5000

• 주전원: 5 V

• 소비 전력 전구 포함: 6

• IP 코드: IP54 | 먼지 축적 방지 및 생활 방 스

• 보호 등급: 클래스 Ⅲ - 저전압의 탁월한 안정성



발행일자: 2025-08-30 버전: 0.356 © 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.