

8719514486164



# 눈이 편안한 LED 조명

견고한 디자인과 최적의 성능을 갖춘 필립스 LED 책상 조명은 모든 가정 공간에 품질과 밝기를 제공하는 완벽한 등기구입니다. 눈이 편안한 조명.

#### 최상의 품질

• 눈 편안 - 눈에 편한 조명

#### 제어

• 단계 조도 조절

## 주요제품

#### 눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가 운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬 광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테 스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구 는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이 상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공

합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

#### 단계 조도 조절

다양한 디밍 수준 중에서 선택하여 순간에 적합한 분위기를 연출하세요.

### 사양

#### 전구 특성

• 의도된 용도: 옥내

• 램프 모양: 직사각형

• 조광가능: 예

#### 디자인 및 마감

• 색상: 화이트

• 재질: 메탈, 플라스틱

#### 내구성

• 평균 수명(2.7시간/일): 15 년

• 광속 유지율: 70%

• 스위치 주기 수: 15,000

• 명목 수명: 15,000

#### 환경

• Disposal of the product: (경제적) 수명 이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품 을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐 기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영 향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

#### 추가 기능/액세서리 포함

• 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요

• LED 내장: 예

• 리모컨 포함: 아니요

#### 조명 특성

• 컬러 일관성: 6 SDCM

• 연색성 지수(CRI): 80

• 색 온도: 4000 K

•60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2

· 발광 효율(정격)(Nom): 57 lm/W

#### 기타

• 특수 설계: 침실, 거실, 사무실

· 스타일: 컨템포러리 · 유형:: 데스크 조명

· 눈 편아: 예

• 기타 특징: 조광가능

#### 기타 특성

• 램프 전류: 180 mA

#### 전력 소비량

• 역률: 0.5

#### 제품 규격 및 무게

· 순중량: 1.8 kg

• 전체 높이: 420 mm

• 전체 길이: 160 mm

• 전반적인 너비: 367 mm

#### 서비스

• 보증:: 1년

#### 기술 사양

• 조명기구 전체 lumen 값: 800

• 조명 색상: 4000

• 주전원: 100-240

• 소비 전력 전구 포함: 14

• IP 코드: IP20 | 손가락 보호

·보호 등급: 클래스 II - 이중 절연

#### 포장 치수 및 무게

• EAN/UPC - 제품: 8719514486164

· 순중량: 1.8 kg

· 총중량: 2.4 kg

• 높이: 43.5 cm

•길이: 20.5 cm

• 폭: 20.5 cm



발행일자: 2025-08-30 버전: 0.137 © 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.