

PHILIPS

글로브 11W(Eq.75W)
G95 E27

Smart LED

풀컬러

플라스틱

간편한 플러그 앤 플레이 방식

앱 또는 음성으로 컨트롤

8719514498181



분위기에 맞는 컬러풀한 조명

둥근 지구 모양의 Philips Smart LED 풀컬러 G95 전구로 집안의 완벽한 분위기를 연출하세요. 이 전구는 WiZ에 연결 전구입니다. 기존 Wi-Fi에 연결하여 WiZ 앱이나 음성 명령을 사용해 제어할 수 있습니다.

손쉬운 설정

- 설정하기 쉬운 스마트 조명 기능

스마트 제어기

- 원하는 방식으로 스마트 조명 제어

스마트 기능

- 움직임에 따라 켜지는 독점 SpaceSense™ 조명
- 에너지 소비 모니터링

조명 모드

- 하루를 만들어주는 수백만 가지 색상과 변화하는 조명 모드
- 따뜻한 백색에서 시원한 백색 조명으로 적절한 분위기를 조성

주요제품

즉시 설정



WiZ 조명을 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 즉시 스마트 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 예약하여 집에 없을 때 조명을 쉽게 제어할 수 있습니다. 허브 또는 게이트웨이 같은 추가 하드웨어를 설치할 필요가 없습니다!

다양한 조명 제어 옵션



WiZ를 사용하면 다양한 방식으로 스마트 조명을 제어할 수 있습니다. 스마트폰, 음성, WiZ 리모컨으로 조명을 조정하거나 기존 벽 스위치를 사용하여 두 가지 선호 모드 간에 전환할 수 있습니다. Google Home, Alexa 및 Siri Shortcuts과 함께 작동합니다.

SpaceSense를 통한 조명 자동화



WiZ의 SpaceSense 기술이 조명을 모션 센서로 바꿔줍니다. 방 안에 최소 2개의 WiZ 조명이 있으면 WiZ 앱에서 SpaceSense 기능을 활성화하여 모션 감지에 따라 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 정말 간단합니다. WiZ의 SpaceSense니까요.

에너지 모니터링



WiZ 앱으로 조명의 에너지 소비에 대한 개요를 확인하세요. 주간 또는 일일 보고서에 쉽게 액세스하여 가정에서 에너지 소비량을 파악하는 데 도움이 됩니다.

수백만 가지 색상이 있는 동적 조명 모드



원하는 조명 색상을 선택하거나 당사가 설계한 동적 조명 모드를 적용하기만 하면 됩니다. 예를 들어 벽난로나 바다는 놀라운 분위기를 조성하고 기분을 고양시키는 데 도움이 될 것입니다.

따뜻한 흰색에서 차가운 흰색 조명 및 사전 설정 모드



활력을 주는 시원한 백색부터 부드러운 따뜻한 백색 조명까지 다양한 범위에서 선택하거나 포커스 및 휴식과 같은 사전 설정 모드에서 선택하여 활동에 가장 적합한 분위기를 조성하십시오.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: G95
- 소켓: E27
- 유리의 타입: 불투명
- 전구 마감: 불투명
- 조광가능: 예

전구 규격

- 중량: 0.13 kg

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 25년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 25,000

추가 기능/액세서리 포함

- LED 내장: 예
- 태양 에너지: 아니요
- 따뜻한 광채 조광 가능: 아니요

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): ≥ 90
- 색 온도: 2200-6500 K
- 조명 색상 카테고리: 풀컬러
- 명목 광속: 1055 lm
- 기동 시간: < 0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등
- 발광 효율(정격)(Nom): 95

기타

- 눈 편안: 아니요

기타 특성

- 램프 전류: 95 mA

포장 정보

- EAN: 8719514498181
- EOC: 871951449818100
- 제품 명칭: PHI WFB 75W G95 922-65 RGB 1PF/6

전력 소비량

- 역률: 0.51
- 전압: 220 V
- 전력 수준: 75 W
- 전력: 11 W

제품 규격 및 무게

- 전체 높이: 139 mm
- 전체 길이: 139 mm
- 전반적인 너비: 95 mm

정격값

- 정격 수명: 25,000
- 정격 광속: 1055 lm
- 정격 전원: 11 W

서비스

- 보증: 3년

기술 사양

- 진동 횟수: 60
- 전구 기술: LED

전구

- 소프트웨어 업그레이드 가능: 예

지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- 지원 기간: 도입일로부터 최소 60개월
- 최대 액세스리 개수: 9999
- 호환되는 운영 체제: iOS, Android
- 통신 프로토콜: Bluetooth, WiFi(2.4GHz)
- 타사 시스템과의 호환성: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, 삼성 SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter 기능: 타사 허브(Wi-Fi)를 통해

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514498181
- 순중량: 0.13 kg
- 총중량: 0.22 kg
- 높이: 15.5 cm
- 길이: 10.5 cm
- 폭: 10.5 cm



발행일자: 2026-07-04
버전: 0.87

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 함의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com