



3인치 매립형 다운라이트 4W



아침에는 시원한 주광색 조명을 이용해 더 깨어있는 기분을 느끼거나, 긴 하루를 보낸 후에는 따뜻한 전구색 조명을 이용해 WiZ 3인치 스마트 다운라이트 조명으로 휴식을 취합니다. 이 조명에는 WiZ가 연결되어 있습니다. 기존 Wi-Fi를 사용하여 WiZ 앱 또는 음성으로 제어하십시오.

제품 특징

- 빛의 컬러 조절 가능
- 컷아웃 Ø68-85MM
- IP20/원형/백색



설정하기 쉬운 스마트 조명 기능

WiZ 조명을 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 즉시 스마트 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 예약하여 집에 없을 때 조명을 쉽게 제어할 수 있습니다. 허브 또는 게이트웨이 같은 추가 하드웨어를 설치할 필요가 없습니다!



모든 Matter 스마트 홈 플랫폼으로 제어

이 제품은 Matter 인증을 받았으며, Google Home, Amazon Alexa, Apple Home 또는 사용자가 선택한 다른 Matter 기반 스마트 홈 플랫폼을 통해 쉽게 제어할 수 있습니다.



움직임에 따라 켜지는 독점 SpaceSense™ 조명

WiZ의 SpaceSense 기술이 조명을 모션 센서로 바꿔 줍니다. 방 안에 최소 2개의 WiZ 조명이 있으면 WiZ 앱에서 SpaceSense 기능을 활성화하여 모션 감지에 따라 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 정말 간단합니다. WiZ의 SpaceSense니까요.



에너지 소비 모니터링

WiZ 앱으로 조명의 에너지 소비에 대한 개요를 확인하세요. 주간 또는 일일 보고서에 쉽게 액세스하여 가정에서 에너지 소비량을 파악하는 데 도움이 됩니다.

자신의 일정에 따라 조명 설정

스마트 조명을 자동화하여 일상 또는 주간 일과를 따르십시오. 아침이나 집에 도착하기 전에 조명을 켜고 필요하지 않을 때 에너지를 절약하기 위해 꺼두도록 예약하십시오.



따뜻한 백색에서 시원한 백색 조명으로 적절한 분위기를 조성

활력을 주는 시원한 백색부터 부드러운 따뜻한 백색 조명까지 다양한 범위에서 선택하거나 포커스 및 휴식과 같은 사전 설정 모드에서 선택하여 활동에 가장 적합한 분위기를 조성하십시오.



사양

전구 특성

의도된 용도: 옥내
조광가능: 예

디자인 및 마감

색상: 화이트
재질: 플라스틱

내구성

평균 수명(2.7시간/일): 15 년
광속 유지율: 70%
스위치 주기 수: 7,500
명목 수명: 15,000

추가 기능/액세서리 포함

리모컨으로 밝기 조절 가능: 예
LED 내장: 예
리모컨 포함: 아니요

조명 특성

빔 각도: 110 °
컬러 일관성: <6 SDCM
연색성 지수(CRI): ≥80
색 온도: 2700-6500 K
60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2
발광 효율(정격)(Nom): 70 lm/W

기타

특수 설계: 거실 주방 식당 침실

기타 특성

램프 전류: 33 mA

전력 소비량

역률: 0.51
전압: 220-240 V

제품 규격 및 무게

순중량: 0.065 kg
오목 거리: 72.5 mm
전체 높이: 45.5 mm
전체 길이: 95 mm
전반적인 너비: 95 mm
매립형 천장등 컷아웃: 8.0 cm x 8.0 cm

서비스

보증: 1년

기술 사양

직경: 95 mm
조명기구 전체 lumen 값: 280@6500K
조명 색상: 2700-6500
소비 전력 전구 포함: 4
IP 코드: IP20 | 손가락 보호
보호 등급: 클래스 II - 이중 절연

지원 대상

효과 기능과만 병용 가능: Yes
WiFi: Wireless G
지원 기간: Minimum of 60 months
after introduction date
최대 액세서리 개수: 9999
통신 프로토콜: Bluetooth WiFi(2.4GHz)

포장 치수 및 무게

EAN/UPC - 제품: 8719514553958
순중량: 0.07 kg
총중량: 0.1 kg
높이: 9.8 cm
길이: 5.3 cm
폭: 9.7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. 여기에 제공된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. 모든 상표는 Signify Holding 또는 해당 소유주가 소유합니다.