



WiZmote



WiZmote를 사용해 버튼 터치 한 번으로 조명을 제어하세요. WiZmote는 모든 WiZ 제품과 호환되며 15m 범위 내에서 작동합니다. WiFi가 꺼지더라도 조명을 켜거나 끄고, 밝기를 조절할 수도 있고, 야간 조명을 설정하거나 즐겨 사용하는 조명 모드를 최대 4개 까지 설정할 수 있습니다.

제품 특징

- 배터리 작동
- IP20/플라스틱/블랙
- 모든 Connected by WiZ 제품에서 작동




WiZ 조명의 무선 컨트롤

WiZ 조명을 빠르고 쉽게 제어할 수 있습니다. 한 번만 누르면 조명을 켜고 끄고 밝기를 조정할 수 있습니다. WiZ 조명에 직접 연결하여 Wi-Fi가 다운된 경우에도 작동합니다.



모든 "Connected by WiZ" 조명과 호환 가능

이 WiZ 제어 액세서리는 WiZ 생태계에서 모든 종류의 조명을 제어하도록 설계되었습니다. "Connected by WiZ"와 호환되는 모든 브랜드의 조명을 제어하는데 사용할 수 있습니다.



15m / 50ft의 광역 제어 범위

칸막이와 벽이 있는 일반 실내 환경에서 15미터 또는 50피트 범위 내에서 조명 및 장치를 제어합니다.



방에 있는 하나 또는 여러 개의 조명을 쉽게 제어

이 휴대용 제어 액세서리는 하나의 방에 연결하고 해당 방의 모든 조명을 트리거할 수 있습니다. 조명이 하나든 50개든 상관없습니다! 대신 다른 방을 제어하고 싶으십니까? 앱에서 액세서리의 연결된 방을 변경하기만 하면 됩니다.



버튼 하나로 즐겨 사용하는 조명 모드

조명을 켜거나 끄고, 밝기를 조정하고, 좋아하는 모드를 선택하고, 단 한 번의 클릭으로 야간 조명으로 전환할 수 있습니다. WiZ 앱에서 최대 4개의 즐겨찾는 조명 모드와 장면을 맞춤 설정하세요.



사양

디자인 및 마감

색상: 블랙
재질: 플라스틱

추가 기능/액세서리 포함

배터리 포함: 예
제어 거리: 15 m

전력 소비량

전압: 3 V

제품 규격 및 무게

순중량: 0.057 kg
전체 높이: 15 mm
전체 길이: 135 mm
전반적인 너비: 38 mm

서비스

보증: 2년

기술 사양

배터리 유형: AAA
IP 코드: IP20 | 손가락 보호
보호 등급: 클래스 III - 저전압의 탁월한 안정성

지원 대상

효과 기능과만 병용 가능: Yes
WiFi: Wireless G
지원 기간: Minimum of 60 months after introduction date
최대 액세서리 개수: 9999
통신 프로토콜: Bluetooth WiFi(2.4GHz)

포장 치수 및 무게

EAN/UPC - 제품: 8719514553996
순중량: 0.06 kg
총중량: 0.08 kg
높이: 13.2 cm
길이: 4.6 cm
폭: 7.6 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. 여기에 제공된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. 모든 상표는 Signify Holding 또는 해당 소유주가 소유합니다.