




# Hero 테이블 램프



WiZ Hero 테이블 램프의 매끄럽고 둥근 디자인으로 거실 구석 구석에 다채로운 스마트 조명을 비출 수 있습니다. WiZ 앱 또는 음성을 함께 사용하여 Wi-Fi 설정에서 밝기를 조절하거나 사전 설정된 조명 모드를 사용합니다.

## 제품 특징

- 풀컬러
- 간단한 탭으로 센서 제어
- 간편한 플러그 앤 플레이 방식



### 설정하기 쉬운 스마트 조명 기능

WiZ 조명을 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 즉시 스마트 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 예약하여 집에 없을 때 조명을 쉽게 제어할 수 있습니다. 허브 또는 게이트웨이 같은 추가 하드웨어를 설치할 필요가 없습니다!




### 움직임에 따라 켜지는 독점 SpaceSense™ 조명

WiZ의 SpaceSense 기술이 조명을 모션 센서로 바꿔줍니다. 방 안에 최소 2개의 WiZ 조명이 있으면 WiZ 앱에서 SpaceSense 기능을 활성화하여 모션 감지에 따라 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 정말 간단합니다. WiZ의 SpaceSense니까요.



### 자신의 일정에 따라 조명 설정

스마트 조명을 자동화하여 일상 또는 주간 일과를 따르십시오. 아침이나 집에 도착하기 전에 조명을 켜고 필요하지 않을 때 에너지를 절약하기 위해 꺼두도록 예약하십시오.



### 완벽한 조명 장면 만들기

다양한 색상과 흰색 조명 모드를 혼합하여 일상의 순간에 완벽한 조명 분위기를 연출하십시오. 새 장면을 저장하고 WiZ 앱 또는 음성으로 언제든지 선택하십시오.



### 하루를 만들어주는 수백만 가지 색상과 변화하는 조명 모드

원하는 조명 색상을 선택하거나 당사가 설계한 동적 조명 모드를 적용하기만 하면 됩니다. 예를 들어 벽난로나 바다는 놀라운 분위기를 조성하고 기분을 고양시키는 데 도움이 될 것입니다.



### 따뜻한 백색에서 시원한 백색 조명으로 적절한 분위기를 조성

활력을 주는 시원한 백색부터 부드러운 따뜻한 백색 조명까지 다양한 범위에서 선택하거나 포커스 및 휴식과 같은 사전 설정 모드에서 선택하여 활동에 가장 적합한 분위기를 조성하십시오.



# 사양

## 전구 특성

의도된 용도: 욕내  
램프 모양: 원형  
조광가능: 예

## 디자인 및 마감

색상: 화이트  
재질: 플라스틱

## 내구성

평균 수명(2.7시간/일): 25 년  
광속 유지율: 70%  
스위치 주기 수: 20,000  
명목 수명: 25,000

## 추가 기능/액세서리 포함

리모컨으로 밝기 조절 가능: 예  
LED 내장: 예  
와이어의 On/Off 스위치: 아니요  
리모컨 포함: 아니요

## 조명 특성

컬러 일관성: 6 SDCM  
연색성 지수(CRI):  $\geq 80$   
색 온도: 2200-6500 K  
60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2  
발광 효율(정격)(Nom): 68 lm/W

## 기타

특수 설계: 거실 식당 침실 아이 방

## 기타 특성

램프 전류: 300 mA

## 전력 소비량

역률: 0.4  
전압: 100-240 V

## 제품 규격 및 무게

순중량: 0.72 kg  
전체 높이: 158 mm  
전체 길이: 150 mm  
전반적인 너비: 150 mm

## 서비스

보증: 2년

## 기술 사양

직경: 150 mm  
조명기구 전체 lumen 값: 620  
조명 색상: 2200-6500(RGB)  
소비 전력 전구 포함: 9  
IP 코드: IP20 | 손가락 보호  
보호 등급: 클래스 II - 이중 절연

## 지원 대상

효과 기능과만 병용 가능: Yes  
WiFi: Wireless G  
지원 기간: Minimum of 60 months  
after introduction date  
최대 액세서리 개수: 9999  
통신 프로토콜: Bluetooth WiFi(2.4GHz)

## 포장 치수 및 무게

EAN/UPC - 제품: 8719514554092  
순중량: 0.7 kg  
총중량: 0.91 kg  
높이: 16.5 cm  
길이: 15 cm  
폭: 18.5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. 여기에 제공된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. 모든 상표는 Signify Holding 또는 해당 소유주가 소유합니다.