

# PHILIPS

Meson 천정등 5.5W

천장등

6500K

화이트

8720169249592



## 눈이 편안한 LED 조명

편안한 광원과 눈의 편안함을 제공하는 필립스 EyeComfort LED 다운라이트로 공간을 밝혀보세요.

### 편리한 사용

- 천장이 낮은 방에 이상적이며 눈에 거슬리지 않고 미묘한 픽스처를 만듭니다.

### 내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

### 수십 년 동안 지속되는 고품질 LED 조명

- 눈부심은 감소하고, 편안함이 개선되었습니다.

# 주요제품

## 낮은 천장에 적합슬림 디자인 최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

## 인터레이스 광학 장치를 갖춘 EyeComfort

인터레이스 광학 기술은 일상 생활에서 전 반적인 조명 경험을 향상시킵니다. 빛을 확산시키는 데 도움이 되는 3D 패턴이 각인된 마이크로 렌즈 기술은 빛의 균일한 분포

를 생성하여 눈부심을 크게 줄입니다. 이 조명은 부드럽고 균일한 조명으로 눈에 편안함을 더해 줄 뿐만 아니라 빛을 교묘하게 재분배하여 조명이 켜진 영역의 눈부심을 줄여줍니다.

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내

## 디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

## 내구성

- 스위치 주기 수: 7,500
- 명목 수명: 15,000

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 조절 불가
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

## 조명 특성

- 빔 각도: 100
- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2
- 발광 효율(정격)(Nom): 69

## 기타

- 유형: 천장등
- 눈 편안: 예

## 기타 특성

- 램프 전류: 46 mA

## 전력 소비량

- 역률: 0.5
- 전력: 5.5

## 제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.036 kg
- 오목 거리: 90 mm
- 전체 높이: 35 mm
- 매립형 천장등 컷아웃: 8.0 cm x 8.0 cm

## 서비스

- 보증: 1년

## 기술 사양

- 직경: 90 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 380
- 전구 기술: LED
- 조명 색상: 주백색
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: 클래스 II - 이중 절연

## 전구

- 소프트웨어 업그레이드 가능: 아니요

## 지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: No
- 지원 기간: 해당 없음
- 호환되는 운영 체제: 해당 없음
- 통신 프로토콜: 해당 없음
- 타사 시스템과의 호환성: 해당 사항 없음

## 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8720169249592
- 순중량: 0.04 kg
- 총중량: 0.05 kg
- 높이: 9.2 cm
- 길이: 4.1 cm
- 폭: 9.2 cm



발행일자: 2026-07-04  
버전: 0.69

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 함의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)