

PHILIPS

휴대용

업무

Purepex

블랙

조광



8720169293434

Wide brightness solution



Touch key for tunable
white & dimming



눈이 편안한 LED 조명

견고한 디자인과 최적의 성능을 갖춘 필립스 LED 책상 조명은 모든 가정 공간에 품질과 밝기를 제공하는 완벽한 등기구입니다. 눈이 편안한 조명.

최상의 품질

- 눈 편안 - 눈에 편한 조명

제어

- 색상 조절 가능 색 온도
- 메모리 기능을 통한 밝기 조절

주요제품

눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테

스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

색상 조절 가능 색 온도

초점을 맞추기 위한 상쾌한 백색광에서 휴식을 위한 따뜻한 황색광으로 전환합니다.

메모리 기능을 통한 밝기 조절

사용자가 선호하는 특정 밝기 수준을 기억합니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내

디자인 및 마감

- 색상: 블랙
- 재질: 플라스틱

내구성

- 스위치 주기 수: 15,000
- 명목 수명: 15,000

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 2700-4000-6500 K
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2
- 발광 효율(정격)(Nom): 46

기타

- 특수 설계: 사무실, 공부
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 데스크 조명
- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort
- 기타 특징: 조광가능, 색온도 조절이 가능한 화이트

기타 특성

- 램프 전류: 1500 mA

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.47 kg
- 전체 높이: 790 mm
- 전체 길이: 460 mm
- 전반적인 너비: 50 mm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 조명기구 전체 lumen 값: 350
- 전구 기술: LED
- 조명 색상: 조정 가능한 백색광
- 주전원: DC 5
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 예
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: 클래스 III - 저전압의 탁월한 안정성

전구

- 소프트웨어 업그레이드 가능: 아니요

지원 대상

- 효과 기능과만 병용 가능: No
- 지원 기간: 해당 없음
- 호환되는 운영 체제: 해당 없음
- 통신 프로토콜: 해당 없음
- 타사 시스템과의 호환성: 해당 사항 없음

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8720169293434
- 순중량: 0.47 kg
- 총중량: 0.71 kg
- 높이: 47.5 cm
- 길이: 6 cm
- 폭: 16.3 cm



발행일자: 2026-07-11
버전: 0.147

© 2026 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com