

Purepex

블랙

조광



8720169293434





눈이 편안한 LED 조명

견고한 디자인과 최적의 성능을 갖춘 필립스 LED 책상 조명은 모든 가정 공간에 품질과 밝기를 제공하는 완벽한 등기구입니다. 눈이 편안한 조명.

최상의 품질

ㆍ눈 편안 - 눈에 편한 조명

제어

- 색상 조절 가능 색 온도
- •메모리 기능을 통한 밝기 조절

주요제품

눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가 운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬 광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테

스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구 색상 조절 가능 색 온도 는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이 상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공 합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

초점을 맞추기 위한 상쾌한 백색광에서 휴 식을 위한 따뜻한 황색광으로 전환합니다.

메모리 기능을 통한 밝기 조절

사용자가 선호하는 특정 밝기 수준을 기억 합니다.

사양

전구 특성

• 의도된 용도: 옥내

디자인 및 마감

- 색상: 블랙
- 재질: 플라스틱

내구성

- 스위치 주기 수: 15.000
- 명목 수명: 15,000

환경

• Disposal of the product: (경제적) 수명 이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품 을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐 기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영 향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- · 색 온도: 2700-4000-6500 K
- •60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 2
- · 발광 효율(정격)(Nom): 46 lm/W

기타

- 특수 설계: 사무실, 공부
- 스타일: 컨템포러리
- 유형:: 데스크 조명
- 눈 편안: 예
- · LED Innovations: EyeComfort
- •기타 특징: 색온도 조절이 가능한 화이트. 조광가능

기타 특성

. 램프 전류: 1500 mA

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.47 kg
- •전체 높이: 790 mm
- •전체 길이: 460 mm
- 전반적인 너비: 50 mm

서비스

• 보증:: 1년

기술 사양

- 조명기구 전체 lumen 값: 350
- 조명 색상: 3000/4000/5000
- 주전원: DC 5
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 예
- IP 코드: IP20 | 손가락 보호
- •보호 등급: 클래스 Ⅲ 저전압의 탁월한 안정성

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC 제품: 8720169293434
- · 순중량: 0.47 kg
- 총중량: 0.71 kg
- 높이: 47.5 cm
- •길이: 6 cm
- 폭: 16.3 cm



발행일자: 2025-08-30 버전: 0.139 © 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.